



RJ-45-Stecker gerade | **8-polig, IP67, feldkonfektionierbar**

Technische Daten	
Schutzart	IP65/IP67 nach EN 60529
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	PELV
Gewicht	15 g
Gehäusematerial	PA verstärkt
Schrauben	Stahl
Dichtungen	NBR
Spezifikation Ethernetkabel	Typ. CAT5
Aderndurchmesser	AWG22/7 bis AWG 24/7
Zul. Kabeldurchmesser	4...5,4 mm
Einzeladerdurchmesser	0,89 – 0,99 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C ...+60 °C
Lagertemperatur	-20 °C...+70 °C
Relative Luftfeuchte	0...90 %, nicht kondensierend, in montiertem Zustand

Bestellangaben	Beschreibung
ZS1090-0002	RJ-45-Stecker gerade, 8-polig, IP67, feldkonfektionierbar
Verpackungseinheit	1 Stück