



RJ-45-Stecker | 4-polig, IP20, feldkonfektionierbar

Technische Daten	
Schutzart	IP20
Steckgeometrie	RJ45 nach IEC 60603-7
Steckzyklen	mind. 750
Temperaturbereich	-40 °C ...+70 °C
Kabelmanteldurchmesser	6,5 mm – 6,9 mm
Adernisolierung	max. 1,6 mm Ø
Aderndurchmesser	AWG22/1 bis AWG 23/1; AWG22/7 bis AWG 24/7

Bestellangaben	Beschreibung
ZS1090-0003	RJ-45-Stecker, 4-polig, IP20, feldkonfektionierbar
Verpackungseinheit	10 Stück