



RJ-45-Stecker | 8-polig, IP20, feldkonfektionierbar, geeignet für Gigabit-Ethernet

Technische Daten	
Schutzart	IP20
Steckgeometrie	RJ45 nach IEC 60603-7
Steckzyklen	mind. 750 gemäß IEC 60603-7
Temperaturbereich	-40 °C ...+70 °C
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm – 8,5 mm
Adernisolierung	max. 1,6 mm Ø
Aderndurchmesser	AWG22 bis AWG26

Bestellangaben	Beschreibung
ZS1090-0005	RJ-45-Stecker, 8-polig, IP20, feldkonfektionierbar, geeignet für Gigabit-Ethernet
Verpackungseinheit	10 Stück