

PR022018

Промышленный ПК

21 февраля 2018 г.

Страница 1 из 3

## ***Встраиваемые панельные ПК и панели управления бюджетного класса***

### **Представляем сенсорные панели начального уровня с дисплеем диагональю 10,1"**

Новая линейка оборудования Beckhoff бюджетного класса, которая начиналась с 7-дюймовых устройств, расширена тремя встраиваемыми панелями с широкоформатным дисплеем диагональю 10,1 дюйма. Они прекрасно подходят для использования в системах управления на базе ПК в нижнем и среднем диапазоне производительности, типичном для бюджетных решений, и отлично адаптируются под требования области применения.

Широкоформатный дисплей TFT с разрешением 1024 x 600 (WSVGA), используемый в новых панелях, предоставляет массу возможностей для управления и визуализации. При диагонали 10,1 дюйма дисплей может похвастаться картинкой высокого качества и поддержкой 16,7 млн цветов. Этим дисплеем в линейке оснащены три новых устройства: два панельных ПК без вентиляторов и пассивная панель управления. Это недорогие решения, которые прекрасно подходят для визуализации и управления малыми и средними машинами, производственными комплексами и оборудованием зданий.

PR022018

Промышленный ПК

21 февраля 2018 г.

Страница 2 из 3

- панельный ПК CP6600 с процессором ARM Cortex™ A8 с тактовой частотой 1 ГГц и 1 Гбайт оперативной памяти DDR3;
- панельный ПК CP6700 с процессором Intel® Atom™ (тактовая частота до 1,91 ГГц, четыре ядра) и 2 Гбайта оперативной памяти DDR3L (с возможностью расширения до 8 Гбайт);
- панель управления CP6900 с поддержкой технологии DVI/USB Extended для работы на расстоянии до 50 м от промышленного ПК.

Все устройства заключены в надежный корпус: алюминиевая панель впереди и стальная крышка сзади. Такое исполнение отличается более высоким качеством и более долговечно, чем дешевые пластиковые панели. Материалы высокого качества и округленные края передней панели придают устройствам современный и привлекательный внешний вид. Панели можно использовать на производстве и в системах управления оборудованием в зданиях в различных условиях: они рассчитаны на работу при температурах от 0 до 55°.

→ Панельный ПК: [www.beckhoff.ru/cp6600](http://www.beckhoff.ru/cp6600)

→ Панельный ПК: [www.beckhoff.ru/cp6700](http://www.beckhoff.ru/cp6700)

→ Панель управления: [www.beckhoff.ru/cp6900](http://www.beckhoff.ru/cp6900)

PR022018

Промышленный ПК

21 февраля 2018 г.

Страница 3 из 3

## Пресс-фото:



## Описание к фото:

Успешная линейка 7-дюймовых сенсорных панелей Beckhoff начального класса дополнена новыми моделями с экраном диагональю 10,1 дюйма.

## Загрузить:

[download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018\\_Beckhoff.zip](https://download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018_Beckhoff.zip)

## По всем вопросам обращаться по адресу:

ООО «Бекхофф Автоматизация»

Ул. Старая Басманная, д.14/2, стр. 2, 105064 Москва, Россия

Телефон: +7 495 777 83 66

Email: [russia@beckhoff.com](mailto:russia@beckhoff.com), [www.beckhoff.ru](http://www.beckhoff.ru)