



## CP69xx | „Economy“-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP69xx	„Economy“-Einbau-Control-Panel	Maßzeichnungen
Ausstattung	<p>TFT-Display in fünf Größen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,7-Zoll-Display 640 x 480</li> <li>– 6,5-Zoll-Display 640 x 480</li> <li>– 12-Zoll-Display 800 x 600</li> <li>– 15-Zoll-Display 1024 x 768</li> <li>– 19-Zoll-Display 1280 x 1024</li> </ul> <p>Aluminiumfront mit Stahlblechhaube, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20</p> <p>Frontfolie in fünf Varianten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nur Display</li> <li>– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> <li>– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> <li>– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> <li>– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED</li> </ul> <p>integrierte DVI/USB-Extension-Technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DVI-E und USB-E ermöglichen das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC</li> <li>– DVI-E-Eingang kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs</li> </ul> <p>USB-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 5 m</p> <p>alle Anschlüsse unten auf der Rückseite</p> <p>24-V-Stromversorgung</p> <p>Betriebstemperaturbereich 0...55 °C</p> <p>ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile</p>	
Optionen	<p>Touchscreen-Stift mit Wandhalter</p> <p>Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern</p> <p>Anschlusskit bis 50 m Länge</p> <p>Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation</p>	



Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur  
(Position des Ziffernblocks  
abhängig von Displaygröße)Alphanumerische Tastatur  
(Position des Ziffernblocks  
abhängig von Displaygröße)Alphanumerische Tastatur  
mit seitlichen SPS-Tasten

Bestellangaben	ohne Touchscreen	mit Touchscreen	mit Touchpad
<b>ohne Tasten</b>			
5,7-Zoll-Display 640 x 480	CP6907-0000-0000	CP6907-0001-0000	
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6909-0000-0000	CP6909-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6901-0000-0000	CP6901-0001-0000	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6902-0000-0000	CP6902-0001-0000	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6903-0000-0000	CP6903-0001-0000	
<b>ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front</b>			
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6901-0020-0000	CP6901-0021-0000	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6902-0020-0000	CP6902-0021-0000	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6903-0020-0000	CP6903-0021-0000	
<b>Funktionstasten</b>			
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6919-0000-0000	CP6919-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6911-0000-0000	CP6911-0001-0000	
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6912-0000-0000	CP6912-0001-0000	
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6913-0000-0000	CP6913-0001-0000	
<b>numerische Tastatur</b>			
6,5-Zoll-Display 640 x 480	CP6929-0000-0000	CP6929-0001-0000	
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6921-0000-0000	CP6921-0001-0000	CP6921-0002-0000
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6922-0000-0000	CP6922-0001-0000	CP6922-0002-0000
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6923-0000-0000	CP6923-0001-0000	CP6923-0002-0000
<b>alphanumerische Tastatur</b>			
12-Zoll-Display 800 x 600	CP6931-0000-0000	CP6931-0001-0000	CP6931-0002-0000
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6932-0000-0000	CP6932-0001-0000	CP6932-0002-0000
19-Zoll-Display 1280 x 1024	CP6933-0000-0000	CP6933-0001-0000	CP6933-0002-0000
<b>alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten</b>			
15-Zoll-Display 1024 x 768	CP6942-0000-0000	CP6942-0001-0000	