



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No. : 2022122309115728

认证委托人名称: 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

认证委托人地址: 上海市静安区汶水路 299 弄 9, 10 号

生产者名称: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

生产者地址: Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany

生产企业名称: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (L046850)

生产企业地址: Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: 工业电脑

系列/型号/规格: CPX 系列, 详见附件; 电气参数见附件; 防爆标志见附件。

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2022 年 07 月 05 日

有效期至: 2027 年 07 月 04 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 400-176-1888 查询。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052310



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2022122309115728

发证日期: 2022 年 07 月 05 日

型号:

CPXaabb-cccc

aa = 型号类别, 可以是以下:

27 安装在控制柜前面的 PC 面板

29 安装在控制柜前面的控制面板

37 用于安装在 100x100mm 安装界面中的平板电脑

39 用于安装在 100x100mm 安装界面中的控制面板

bb = 面板尺寸, 可以是以下:

15=15"

19=19"

21=21"

cc = 附加字符/编号, 与防爆无关

防爆标志: Ex ec II C T4 Gc (CPX27... 和 CPX29...)

Ex tc III C T135°C Dc

Ex ec II C T5 Gc (CPX37... 和 CPX39...)

注: 此附件与证书同时使用时有效。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052311



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2022122309115728

发证日期: 2022 年 07 月 05 日

Ex tc III G T100°C Dc

电气参数:

型号	额定电压	最大功耗
CPX2715-****	DC 24V	25W
CPX2719-****		32W
CPX2721-****		40W
CPX2915-****		20W
CPX2919-****		25W
CPX2921-****		35W

型号	额定电压	最大电流
CPX37...	DC 24V	1.7A
CPX39...		

使用温度范围:

0 ° C 至 +55 ° C (CPX27... 和 CPX29...)

0 ° C 至 +45 ° C (CPX37...)

0 ° C 至 +50 ° C (CPX39...)

注: 此附件与证书同时使用时有效。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052312



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2022122309115728

发证日期: 2022 年 07 月 05 日

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

1. 型号 CPX27... 和 CPX29...:

- a) 平板须安装在符合 GB/T 3836.1, GB/T 3836.3, GB/T 3836.31 要求的外壳上使用。
产品本身满足 GB/T3836.1 的机械要求, 外壳防护等级为 IP54。当产品按产品使用说明书安装时, 外壳防护等级满足 GB/T 4208 要求的 IP6X。
- b) 产品须在污染等级不高于 GB/T 16935.1 定义的 2 级环境中使用。
- c) 产品使用时, 须配用瞬态保护装置, 保护设备的电压不超过 119V。
- d) 产品须避免阳光直射。
- e) 产品仅允许垂直安装。

2. 型号 CPX37... 和 CPX39...:

- a) 产品在安装和使用时, 须避免危险能量的冲击。
- b) 产品须在污染等级不高于 GB/T 16935.1-2008 定义的 2 级环境中使用。

产品使用时, 须配用瞬态保护装置, 保护设备的电压不超过 119V。

注: 此附件与证书同时使用时有效。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052313



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. 2022122309115728

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Beckhoff Automation (Shanghai) Co.,Ltd.
No.9-10, Lane 299, Wenshui Road, Jiang'an District, Shanghai

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Huelshorstweg 20,33415 Verl, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Huelshorstweg 20,33415 Verl, Germany

CERTIFICATION STANDARDS

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Panel PC

CPX Series, refer to attachment; Electric parameters: Refer to attachment; Ex marking: Refer to attachment.

THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS VERIFICATION THAT THE PRODUCT(S) MENTIONED ABOVE HAS MET THE REQUIREMENTS OF IMPLEMENTATION RULES FOR CHINA COMPULSORY CERTIFICATION (REF NO. CNCA-C23-01: 2019)

INITIAL DATE: 2022-07-05

DATE OF EXPIRY: 2027-07-04

VALIDITY OF THIS CERTIFICATE IS SUBJECT TO POSITIVE RESULT OF THE REGULAR FOLLOW UP INSPECTION BY THE ISSUING CERTIFICATION BODY UNTIL THE EXPIRY DATE.

THE STATUS AND AUTHENTICITY OF THIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED BY VISITING THE OFFICIAL CNCA WEBSITE: WWW.CNCA.GOV.CN OR BY CONTACTING SERVICE TEL OF CQM:400-176-1888



Handwritten signature



方圆标志认证集团

ADDRESS: No. 33 Zengguang Road, Haidian District Beijing P.R. China (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052314