ZS2003-0003 | Federleiste mit Push-in-Anschluss, schwarz, 10-polig, 5.0 mm Rastermaß

Stecker, gerade, Buchse, 10-polig



Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV
Isolierstoffgruppe	I
Mechanische Daten	
Steckerart	Stecker
Bauform	gerade
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	10-polig
Anschlussart Adern	Push-in
Art der Verriegelung	Rastnase
Farbe Griffkörper	schwarz
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Material Kontakt	Kupfer(Cu), Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader	AWG24...AWG14 (0.2 mm^2...2.5 mm^2)
Abisolierlänge	9...10 mm

Betriebsumgebung	
Besondere Eigenschaften	**Bei Aderendhülse mit Kunststoffkragen gilt max. Querschnitt 1.5mm².**
RoHS-konform	ja, gemäß Richtlinie 2011/65/EU
Verschmutzungsgrad	3/2 (gemäß IEC 60664-1)
UL	ja

Abmessungen

Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben
ZS2003-0003

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 04/2025

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.