



ZS7000-C007 | Crimpkontakt B17, Stift, 2,5 mm²

B17, Stift, gedreht



Mechanische Daten	
Zubehör-Typ	Crimpkontakt
Baugröße	B17
Kontaktart	Stift, gedreht
Anschlussart Adern	Crimpschluss
Anzahl Steckzyklen	≥ 100
Material Kontaktoberfläche	Ni, Au gal.
Material Kontakt	Kupferlegierung
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader	AWG14 (2,5 mm ²)
Abisolierlänge	6 mm + 0,25 mm
Kontaktdurchmesser	1,8 mm

Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben

ZS7000-C007	Crimpkontakt B17, Stift, 2,5 mm ² , VPE = 50 Stück
-------------	---------------------------------------------------------------

Zubehör

ZB8810-0000	Crimpzange für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-, B23-Kontakte
-------------	----------------------------------------------------------------

ZB8810-0001	Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-Kontakte
-------------	------------------------------------------------------------------------



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 03/2023

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.