



ZS1031-2610 | Stecker T-Verteiler für PROFIBUS, Modbus, RS485, IP 67, ohne 5 V auf dem Stecker, geschirmt

M12, T-Verteiler, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, B-kodiert

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Strombelastbarkeit	0,4 A bei 40°C
Schirmung	ja
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ (gemäß IEC 60512)
Isolierstoffgruppe	II
Mechanische Daten	
Baugröße	M12
Steckerart	T-Verteiler
Bauform	gerade
Kontaktart	Stift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	5-polig
Kodierung	B-kodiert
Material Griffkörper	TPU
Betriebsumgebung	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30...+90 °C, -22...+194 °F
Schutzart	IP 67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)
Verschmutzungsgrad	3

