

ZS5000-0020 | Schutzkappe, M12, Kunststoff, schwarz, IP65/67, für M12 Buchse



M12, Schutzkappe, gerade



Mechanische Daten	
Zubehör-Typ	Schutzkappe
Baugröße	M12
Steckerart	Schutzkappe
Bauform	gerade
Anzugsdrehmoment, Mutter	0,6 Nm
Art der Verriegelung	schraub
Gewicht pro Stück	0,088 kg (0,1940 lb)
Farbe Griffkörper	schwarz
Material Griffkörper	PA GF, UL94 V-0
Betriebsumgebung	
Besondere Eigenschaften	VPE = 50 Stk.
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30...+120 °C, -22...+248 °F
Schutzart	IP65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)

Abmessungen

Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben

ZS5000-0020

Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 09/2023

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.