

PR022015

Промышленный ПК

20 февраля 2015 г.

Страница 1 из 3

Панельные ПК серии CP37xx с установкой на кронштейн дополняют ассортимент multi-touch панелей

Компактная multi-touch панель с классом защиты IP 65 и современными многоядерными процессорами семейства Intel Atom™

Beckhoff анонсировал новую серию панельных ПК CP37xx с multi-touch дисплеем и многоядерными процессорами Intel® Atom™, благодаря применению которых достигается высокая производительность при компактных габаритах. Данные панельные ПК с классом защиты IP 65 предназначены для установки на кронштейн. Благодаря широкой линейке размеров дисплеев и опций по процессорному расширению они могут использоваться для различных задач в сфере автоматизации.

Панельные ПК в прочном алюминиевом корпусе оснащены процессорами Intel®-Atom™, отличающимися своей высокой производительностью, низким энергопотреблением и встроенным графическим контроллером. Эти процессоры позволяют минимизировать размеры устройства и доступны в 1,2 или 4-х ядерном исполнении, что, в свою очередь, дает возможность выбора класса производительности для адаптации под любое приложение. Все это дополняется широким выбором дисплеев: доступно семь вариантов TFT-дисплеев с технологией multi-touch: от 12 до 24 дюймов в форматах 4:3, 5:4 и 16:9 (широкоформатный дисплей). Панельные ПК серии CP37xx могут использоваться при температуре окружающей среды до +45 °C.

PR022015

Промышленный ПК

20 февраля 2015 г.

Страница 2 из 3

Теплосъем осуществляется через внешние ребра охлаждения, равномерное распределение тепла внутри корпуса компьютера происходит с помощью вентилятора.

По необходимости панельный ПК может быть дополнен, например, с помощью PCI-модулей и/или дополнительного Ethernet-порта. Кроме того, в устройство интегрирован наклонно-поворотный адаптер для трубного кронштейна диаметром 48 мм. Питающие и интерфейсные кабели прокладываются внутри кронштейна. Панельные ПК серии CP37xx имеют одну или две CFast карты. Интегрированный в материнскую плату RAID контроллер обеспечивает возможность зеркалирования двух карт памяти CFast.

Широкий выбор multi-touch панелей

Серия CP37xx дополняет продуктовую линейку устройств с технологией multi-touch от Beckhoff, обеспечивая, таким образом, максимальное разнообразие конфигураций для оптимальной адаптации к требованиям различных приложений. Диапазон моделей охватывает устройства от панелей управления, выступающих в качестве мониторов (CP29xx и CP39xx), панельных ПК с низкой (CP26xx) и средней вычислительной способностью (CP27xx и CP37xx) вплоть до устройств высокого класса производительности CP22xx и CP32xx.

➔ <http://www.beckhoff.ru/CP37xx>

PR022015

Промышленный ПК

20 февраля 2015 г.

Страница 3 из 3

Пресс-фото:



Описание к фото:

Серия панельных ПК CP37xx сочетает технологию multi-touch с производительным многоядерным процессором Intel® Atom™ в компактном исполнении с классом защиты IP-65 и со встроенным адаптером для установки на кронштейн.

Загрузить:

download.beckhoff.com/download/press/2015/russia/pr022015_Beckhoff_ru.pdf

Загрузить пресс-подборку (ZIP)

По всем вопросам обращаться по адресу:

ООО «Бекхофф Автоматизация»

105064, г. Москва, ул. Старая Басманная 14/2, стр. 2

e-mail: russia@beckhoff.com, www.beckhoff.ru