

PR142015

Промышленный ПК

31 августа 2015 г.

Страница 1 из 3

Безвентиляторный компактный ППК с многоядерной технологией Intel®-Atom™

Производительность четырёхъядерного процессора на минимальном пространстве

Диапазон промышленных ПК Beckhoff пополнился встраиваемым ПК C6915 — безвентиляторным и чрезвычайно компактным устройством с технологией Multicore-Atom™ новейшего поколения от Intel. Высокая вычислительная способность, при необходимости масштабируемая с помощью четырех ядер процессора, открывает новый класс соотношения цены/качества для ППК применений и решений для управления перемещения.

Новый встраиваемый в шкаф управления ПК C6915 благодаря размерам всего 48 × 164 × 119 мм (без монтажной панели) является самым компактным среди промышленных ПК Beckhoff. Чрезвычайно надежный ППК несмотря на свой малый размер обходится без вентиляторов благодаря низким потерям мощности процессоров Atom™. При этом он обеспечивает максимальную гибкость применения. Так, например, в качестве носителя данных используется диск HDD, SSD или карта CFast. Кроме того, вычислительная способность масштабируется по мере необходимости. Предлагаются процессор с одним, двумя или четырьмя ядрами:

- Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,46 ГГц, 1-ядерный
- Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,75 ГГц, 2-ядерный
- Центральный процессор Intel®-Atom™, 1,91 ГГц, 4-ядерный

Адрес компании в России:
ООО «Бекхофф Автоматизация»
ул. Старая Басманная 14/2, стр. 2
105064, г. Москва
Россия

Контактные данные:
e-mail: press@beckhoff.com
www.beckhoff.ru
Телефон: +7 495 / 777 83 66
Факс: +7 499 / 261 64 61

PR142015

Промышленный ПК

31 августа 2015 г.

Страница 2 из 3

Таким образом, C6915 прекрасно подходит для выполнения задач по управлению в среднем диапазоне производительности, а также для реализации управления перемещением, а благодаря современной платформе процессора — также для ресурсоемких графических приложений.

Теперь преимуществами недорогих и производительных многоядерных процессоров Atom™ с низким уровнем потерь можно пользоваться во всем диапазоне ППК компании Beckhoff: в качестве панельного ПК CP67xx, CP27xx или CP37xx (с технологией single-, multi-touch и дисплеем с диагональю от 5,7 до 24 дюймов), в качестве встраиваемого ПК CX5100, а также в виде встраиваемого в шкаф управления ПК C6915 или C6925

→ www.beckhoff.ru/C6915

PR142015

Промышленный ПК

31 августа 2015 г.

Страница 3 из 3

Пресс-фото:



Описание к фото:

Безвентиляторный встраиваемый (в шкаф управления) ПК C6915 с компактной конструкцией предлагает масштабируемую вычислительную способность с одним, двумя или четырьмя ядрами процессора.

Загрузить:

[download.beckhoff.com/download/press/2015/russian/
pr142015_Beckhoff_ru.pdf](http://download.beckhoff.com/download/press/2015/russian/pr142015_Beckhoff_ru.pdf)

Загрузить пресс-подборку (ZIP)