

PR022018  
PC industriali

21 febbraio 2018  
Pagina 1 di 3

***Panel PC e Control Panel per applicazioni sensibili ai costi.***

## **La classe entry-level dei pannelli touch screen si amplia con display da 10,1 pollici**

**Alla famiglia di dispositivi da 7 pollici, Beckhoff aggiunge pannelli da incasso dotati di display widescreen da 10,1 pollici. La tecnologia di controllo basata su PC nelle fasce di prestazioni medie e basse sensibili ai costi può ora contare su una maggiore scalabilità e precisione in linea con i requisiti delle singole applicazioni.**

Grazie al formato widescreen di moderna concezione con una risoluzione di 1024 x 600 pixel (WSVGA), il touch screen TFT dei nuovi pannelli apre le porte a nuove opportunità operative e di visualizzazione con una profondità di colore di 16,7 milioni di colori sulla diagonale da 10,1 pollici. La nuova serie di prodotti con display da 10,1 pollici aggiunge due Panel PC fanless e un Control Panel alla gamma di prodotti entry-level con i quali è possibile eseguire, a costi ridotti, sia compiti di controllo real time basati sulla piattaforma TwinCAT tecnologia EtherCAT, sia di semplice visualizzazione di interfaccia operatore, per macchine di medio piccole dimensioni, impianti di produzione ed edifici:

PR022018  
PC industriali

21 febbraio 2018  
Pagina 2 di 3

- Panel PC CP6600 dotato di CPU ARM Cortex™ A8 da 1 GHz con memoria RAM DDR3 da 1 GB
- Panel PC CP6700 dotato di processore Intel® Atom™ (single, dual o quad core con frequenze fino a 1,91 GHz) con RAM DDR3L da 2 GB (espandibile fino a 8 GB)
- Control Panel CP6900 dotato di tecnologia DVI/USB Extended per utilizzo fino a 50 metri di distanza dal PC industriale

La combinazione tra il robusto telaio posteriore in acciaio e il frontale in alluminio, unitamente all'elegante design del frame anteriore, assicura ai dispositivi risultati maggiori in termini di qualità e ciclo di vita rispetto ai pannelli in plastica solitamente offerti per la classe low cost. Inoltre il materiale di alta qualità e il frontale arrotondato conferiscono un design moderno e accattivante a questi nuovi pannelli, concepiti per l'uso nei più diversi ambienti produttivi e strutture a temperature comprese tra 0 e 55 °C.

➔ CP6600: [www.beckhoff.it/cp6600](http://www.beckhoff.it/cp6600)

➔ CP6700: [www.beckhoff.it/cp6700](http://www.beckhoff.it/cp6700)

➔ CP6900: [www.beckhoff.it/cp6900](http://www.beckhoff.it/cp6900)

PR022018  
PC industriali

21 febbraio 2018  
Pagina 3 di 3

## Immagine:



## Didascalia:

Oltre ai dispositivi da 7 pollici ormai affermati sul mercato, la classe entry-level dei pannelli touch screen Beckhoff offre ora nuovi modelli di Panel PC e Control Panel dotati di diagonale da 10,1 pollici.

## Download immagine:

[download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018\\_Beckhoff.zip](http://download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018_Beckhoff.zip)

## Per ulteriori informazioni:

Beckhoff Automation S.r.l.

Via Luciano Manara, 2, 20812 Limbiate (MB), Italia

Telefono: +39 02 / 9 94 53 11, Fax: +39 02 / 99 68 20 82

E-mail: [info@beckhoff.it](mailto:info@beckhoff.it), [www.beckhoff.it](http://www.beckhoff.it)