

PR022018

21 lutego 2018

Komputery przemysłowe

Strona 1 z 3

***Monitor przemysłowy i panele operatorskie do montażu w szafie sterowniczej dla wrażliwych cenowo aplikacji.***

## **Ekonomiczne panele dotykowe teraz także z 10,1-calowym wyświetlaczem**

Firma Beckhoff wprowadziła do swojej oferty nowe, ekonomiczne panele wyposażone w ekrany TFT o przekątnej 10,1". Uzupełniają one wcześniejszą ofertę odpowiedników 7-calowych. Zostały zaprojektowane do aplikacji, w których najważniejszym kryterium jest niska cena podzespołów. Nowe urządzenia zwiększają skalowalność systemów sterowania PC-based dla wrażliwych cenowo aplikacji w klasie niskiej i średniej wydajności, a także pozwalają precyzyjniej dostosować je do wymogów danej aplikacji.

Zastosowany w panelach wyświetlacz dotykowy TFT z panoramicznym ekranem o rozdzielczości 1024 x 600 WSVGA oferuje cały szereg nowych możliwości w zakresie obsługi i wizualizacji danych. Generowany na nim obraz o przekątnej 10,1 cala wyróżnia się wysoką jakością w 16,7 mln kolorów. Nowe modele stanowią uzupełnienie portfolio ekonomicznych paneli przemysłowych o dwa bezwentylatorowe panele operatorskie i jeden całkowicie pasywny monitor przemysłowy, stworzone z myślą o ekonomicznej realizacji zadań sterowania i/lub wizualizacji na małych i średniej wielkości maszynach, urządzeniach produkcyjnych lub systemach budynkowych:

- Panel operatorski CP6600 z procesorem ARM Cortex™-A8 1 GHz i 1 GB DDR3 RAM
- Panel operatorski CP6700 z procesorem Intel® Atom™ (do 1,91 GHz, cztery rdzenie) i 2 GB DDR3L RAM (z możliwością rozbudowy do 8 GB)

PR022018

21 lutego 2018

Komputery przemysłowe

Strona 2 z 3

- monitor przemysłowy CP6900 z technologią DVI/USB Extended zapewniającą zdalną obsługę z odległości do 50 m od komputera IPC

Dzięki wytrzymałej obudowie z aluminiowym frontem i korpusem z blachy stalowej urządzenia cechują się wyższą jakością i dłuższą żywotnością niż inne dostępne na rynku panele porównywalnej klasy z obudową z tworzywa sztucznego. Wszystkie modele mogą pracować w temperaturach od 0 do 55°C w różnych, nawet trudnych warunkach produkcyjnych i środowiskowych. A wysokiej jakości materiał wykonania i zaokrąglone brzegi frontu nadają im dodatkowo nowoczesny, estetyczny wygląd.

- Panel operatorski: [www.beckhoff.pl/cp6600](http://www.beckhoff.pl/cp6600)
- Panel operatorski: [www.beckhoff.pl/cp6700](http://www.beckhoff.pl/cp6700)
- Monitor przemysłowy: [www.beckhoff.pl/cp6900](http://www.beckhoff.pl/cp6900)

PR022018

21 lutego 2018

Komputery przemysłowe

Strona 3 z 3

## Zdjęcia dla prasy:



## Zdjęcie do notatki:

Popularna seria ekonomicznych 7-calowych paneli dotykowych firmy Beckhoff została uzupełniona o nowe modele z większym, 10,1-calowym wyświetlaczem.

## Tekst i zdjęcie:

[download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018\\_Beckhoff.zip](http://download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018_Beckhoff.zip)

## Zapytania dotyczące „CP6600, CP6700, CP6900” prosimy kierować do:

Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno, Polska

Telefon: +48 22 / 750 47 00, Fax: +48 22 / 757 24 27

Email: [info@beckhoff.pl](mailto:info@beckhoff.pl), [www.beckhoff.pl](http://www.beckhoff.pl)