

PR022018

21 februari 2018

Industri-PC

Sida 1 av 3

***Panel PC för inbyggnad och manöverpaneler
för priskänsliga applikationer***

Touchpanel i instegs-serie nu även med 10,1 tums widescreen-skärm

Den nya pris/prestandaklassen med touchpaneler från Beckhoff, som tidigare introducerats med 7 tums skärmar, har nu utökats med ytterligare tre inbyggnadsmodeller med 10,1 tums widescreen-skärm. Priskänslig PC-baserad styrteknik i den nedre och mellersta prestandanivå får nu ytterligare alternativ som möjliggör individuell anpassning efter applikationens krav.

TFT-skärmen i de nya touchpanelerna har modernt widescreen-format med 1024 x 600 WSVGA upplösning banar vägen för omfattande manöver- och visualiseringsalternativ. Dessutom tillkommer en bildskärm av högsta kvalitet med 16,7 miljoner färgnyanser på en skärmyta som mäter 10,1 tum på diagonalen. I denna produktserie adderas således ytterligare två fläktlösa Panel PC och en DVI-manöverpanel som möjliggör kostnadseffektiva lösningar för implementering av manöver- och visualiseringsuppgifter i mindre och medelstora maskiner, produktionsanläggningar eller byggnader:

Beckhoff Automation AB
Stenåldersgatan 2A
21376 Malmö, Sverige
Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 60
Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61
E-post: info@beckhoff.se
www.beckhoff.se

Presskontakt
Christer Wik
Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 76
Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61
E-post: christer.wik@beckhoff.se

PR022018

21 februari 2018

Industri-PC

Sida 2 av 3

- Panel PC CP6600 med 1 GHz ARM Cortex™ A8 CPU och 1 GB DDR3 RAM-minne
- Panel PC CP6700 med Intel® Atom™ processor (upp till 1,91 GHz, fyra kärnor) och 2 GB DDR3L RAM-minne (kan utökas upp till 8 GB)
- Manöverpanel CP6900 med DVI/USB-Extended för anslutning upp till 50 m från industridatorn

Utrustade med robust aluminiumfront och stålchassi på baksidan håller dessa enheter en mycket högre kvalitet och längre livslängd än plastpanelerna som är typiska för lågprismarknaden. Dessutom står det högkvalitativa materialet och de rundade kanterna på frontplattan för modern och tilltalande paneldesign lämplig för användning inom många olika områden så som industri- och fastighetsstyrning vid en drifttemperatur från 0 till 55 °C.

→ Panel PC: www.beckhoff.se/cp6600

→ Panel PC: www.beckhoff.se/cp6700

→ Manöverpanel: www.beckhoff.se/cp6900

PR022018
Industri-PC

21 februari 2018
Sida 3 av 3

Pressbild:**Bildtext:**

De framgångsrika touchpanelerna i instegsklass från Beckhoff kompletterar de på marknaden etablerade 7 tums enheter med nya, större utföranden med 10,1 tums användargränssnitt.

Nerladdning av bilder:

download.beckhoff.com/download/press/2018/pictures/pr022018_Beckhoff.zip

Vid frågor ring eller maila:

Beckhoff Automation AB

Stenåldersgatan 2A, 21376 Malmö, Sverige

Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 60, Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61

E-post: info@beckhoff.se, www.beckhoff.se

Beckhoff Automation AB
Stenåldersgatan 2A
21376 Malmö, Sverige
Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 60
Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61
E-post: info@beckhoff.se
www.beckhoff.se

Presskontakt
Christer Wik
Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 76
Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61
E-post: christer.wik@beckhoff.se