

Motorleitung ZK4800-8024-xxxx



Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderfarbe / Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
<p>Ansicht: Steckseitig</p> <p>ZS4000-2104</p>	A	U	schwarz / 1	U	<p>ZS4800-2013</p>
	B	V	schwarz / 2	V	
	C	W	schwarz / 3	W	
	D	PE	grün/gelb	PE	
	E	Temp. - / OCT -	blau	Temp. -	
	F	Schirm	Schirm	Schirm	
	G	Bremse +	schwarz / 5	Bremse +	
	H	Temp. + / OCT +	weiß	Temp. +	
	L	Bremse -	schwarz / 6	Bremse -	

Katalogdaten	
Katalogtext	2,5 mm ² mit M23-speedtec® Stecker, hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
Servomotor	AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P)
Servoverstärker	AX8118
Kurzbeschreibung	(4x2,5mm ² + (2x1,0mm ²) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 20,0 Ω/km (1,0 mm ²) / ≤ 7,98 Ω/km (2,5 mm ²) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (2,5mm ²) gem. EN 50289-1-5

Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	13,9 ± 0, 4 mm
Min. Biegeradius	5 x D bei fester Verlegung / 7 x D bei Mehrfachbewegung
Max. Verfahrgeschwindigkeit	240 m/min
Max. Beschleunigung	30 m/s ² (bei 5 m Verfahrweg)
Max. zulässiger Verfahrweg	20 m horizontal / 5 m vertikal
Max. Torsion	± 30°/m
Max. Biegezyklen	5 Mio.
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C bis +60°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,31 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	DIN VDE 0472 T815
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 21223 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften des Motorsteckers	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Min. 500

Eigenschaften des AX8000 Stecker	
Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinkt
Isolierkörper	PBT
Zulassungen	CSA, UL 1059
RoHS	konform

Verlängerungsleitung ZK4501-8024-xxxx



Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderfarbe / Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
<p>Ansicht: Steckseitig</p> <p>ZS4000-2104</p>	A	U	schwarz / 1	A	<p>Ansicht: Steckseitig</p> <p>ZS4000-2108</p>
	B	V	schwarz / 2	B	
	C	W	schwarz / 3	C	
	D	PE	grün/gelb	D	
	E	Temp. - / OCT -	blau	E	
	F	Schirm	Schirm	F	
	G	Bremse +	schwarz / 5	G	
	H	Temp. + / OCT +	weiß	H	
	L	Bremse -	schwarz / 6	L	

Katalogdaten	Verlängerungsleitung für Motorleitung ZK4800-8024-zzzz
Katalogtext	2,5 mm ² mit M23-speedtec® Stecker, hochdynamisch für Schleppketteneinsatz
Servomotor	AM8x4x bis AM8x6x (bis Wicklungscode P)
Servoverstärker	AX8118
Kurzbeschreibung	(4x2,5mm ² + (2x1,0mm ²) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 20,0 Ω/km (1,0 mm ²) / ≤ 7,98 Ω/km (2,5 mm ²) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (2,5mm ²) gem. EN 50289-1-5

Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	13,9 ± 0,4 mm
Min. Biegeradius	5 x D bei fester Verlegung / 7 x D bei Mehrfachbewegung
Max. Verfahrgeschwindigkeit	240 m/min
Max. Beschleunigung	30 m/s ² (bei 5 m Verfahrweg)
Max. zulässiger Verfahrweg	20 m horizontal / 5 m vertikal
Max. Torsion	± 30°/m
Max. Biegezyklen	5 Mio.
Umgebungstemperatur Betrieb	-20°C bis +60°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,31 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	DIN VDE 0472 T815
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 21223 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften der Stecker	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Min. 500