



Zubehör 7/8" | 7/8"- Stecker, Stift, gewinkelt, 5-polig, max.1,5mm², Schraubanschluss

Elektrische Daten	
ZS2020-2830	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische Daten	
Schutzart	IP 67 in verschraubtem Zustand
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur	-25 °C...+85 °C
Steckzyklen	≥50
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Kabelaußendurchmesser	6-8 mm
Werkstoffe	
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktträger	PA, schwarz
Griffkörper	PBT, schwarz
Überwurfschraube/-mutter	Al, eloxiert
Bestellangaben	
ZS2020-2830	7/8"-Stecker, Stift, gewinkelt, 5-polig, max. 1,5mm ²