



## EK9300 | PROFINET-RT-Buskoppler



Der Buskoppler EK9300 verbindet PROFINET-RT-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) sowie EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx) und setzt die Telegramme von PROFINET RT auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem EK9300 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen. Der Anschluss an PROFINET erfolgt über RJ45. Mit EtherCAT verfügt der PROFINET-RT-Koppler über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl.

Der Koppler unterstützt das PROFINET-Profil und fügt sich damit nahtlos in PROFINET-RT-Netzwerke ein.

Technische Daten	EK9300
Aufgabe im EtherCAT-System	Ankopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen an PROFINET-RT-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Klemmen	abhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignale	abhängig von der Prozessdatengröße
Protokoll	PROFINET RT
Übertragungsraten	100 MBit/s
Konfiguration	nicht erforderlich
Businterface	2 x RJ45 (switched)
Spannungsversorgung	24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangstrom	120 mA typ. + (ges. E-Bus-Strom)/4
Stromaufnahme E-Bus	bis 2 A
Powerkontakte	24 V DC max./10 A max.
Potenzialtrennung	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Abmessungen (B x H x T)	64 mm x 100 mm x 73 mm
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Relative Feuchte	95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Ausendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage	IP 20/beliebig
Zulassungen	CE, UL, Ex, IECEx

Zubehör	
Kabelsätze	Kabelsätze und Stecker
<b>FC9001-0010   FC9011</b>	Ethernet-PCI-Feldbuskarten

System	
<b>PROFINET</b>	Weitere PROFINET-Produkte finden Sie in der <a href="#">Systemübersicht</a>