

# ZK2030-1112-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, schleppkettentauglich



7/8"-16 UN, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert – 7/8"-16 UN, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert



## Stecker

Elektrische Daten	Kopf A	Kopf B
Bemessungsspannung	300 V (gemäß IEC 60664-1)	300 V (gemäß IEC 60664-1)
Strombelastbarkeit	12 A bei 40 °C (gemäß IEC 60512-3), 10 A (gemäß UL2238)	12 A bei 40 °C (gemäß IEC 60512-3), 10 A (gemäß UL2238)
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV
Schirmung	nein	nein
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ (gemäß IEC 60512)	≥ 100 MΩ (gemäß IEC 60512)
Mechanische Daten		
Baugröße	7/8"-16 UN	7/8"-16 UN
Steckerart	Stecker	Kupplung
Bauform	gerade	gerade
Kontaktart	Stift	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	5-polig	5-polig
Kodierung	A-kodiert	A-kodiert

Anzahl Steckzyklen	≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)	≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Art der Verriegelung	schraub	schraub
Farbe Griffkörper	schwarz	schwarz
Material Griffkörper	PA6 GF, UL 94	TPU, UL 94
Material Überwurfmutter	CuZn, Ni	CuZn, Ni
Dichtung	Elastomere	FPM
Farbe Kontaktträger	rot	rot
Material Kontaktträger	PA 6 GF, UL 94 V-0	TPU GF, UL 94
Material Kontaktoberfläche	Ni, Au gal.	Ni, Au gal.
Material Kontakt	CuZn	CuZn
<b>Betriebsumgebung</b>		
Besondere Eigenschaften	-	halogenfrei, Flammbeständigkeit nach IEC 60332-1-2, Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
RoHS-konform	ja	ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40...+85 °C, -40...+185 °F	-40...+85 °C, -40...+185 °F
Schutzart	IP65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)	IP65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529)
Verschmutzungsgrad	3/2 (gemäß IEC 60664-1)	3/2 (gemäß IEC 60664-1)

## Kabel

<b>Elektrische Daten</b>		
Bemessungsspannung	≤ 300 V	
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ (gemäß IEC 60512-2)	
Leiterwiderstand (Power)	≤ 13,3 Ω/km (DIN EN 50395)	
Prüfspannung	≥ 3000 V	
<b>Mechanische Daten</b>		
Leiteraufbau (Power)	84 x 0,15 mm	
Aderquerschnittsfläche	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (ca. AWG16)	
Kabelaußendurchmesser	7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079")	
Min. Biegeradius, bewegt	6 x Kabelaußendurchmesser	
Min. Biegeradius, nicht bewegt	5 x Kabelaußendurchmesser	
Gewicht	112,19 kg/km (75.39 lb/1000 ft)	
Schirmung	nein	
Anwendung	schleppkettentauglich	
Max. Beschleunigung	10 m/s <sup>2</sup>	
Max. Verfahrgeschwindigkeit	5 m/s	

Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen	10 Mio. bei max. 20 m Verfahrensweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrensweg
Wandstärke Isolierung Ader (Power)	0,26 mm
Farbe Außenmantel	schwarz
Material Außenmantel	PUR (Polyurethan)
Farben Adermantel	braun, weiß, schwarz, blau, grau
Material Aderisolation	PP (Polypropylen)
Bedruckung Farbe	weiß
<b>Betriebsumgebung</b>	
Umgebungstemperatur, bewegt	-25...+80 °C, -13...+176 °F
Flammwidrig	gemäß cULus 20549
Halogen-frei	DIN VDE 0472 Teil 815
UL	Ja, UL E-file Nummer: E242293

<b>Kontaktbelegung</b>		
1	schwarz/black	1
2	blau/blue	2
3	grau/grey	3
4	braun/brown	4
5	weiß/white	5

<b>Abmessungen</b>	
A1	55,00 mm
A2	26,00 mm
B1	53,90 mm

## Hinweise

- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:  
0,37...1,0 m: + 20 mm |  $\geq 1,0$  m: + 40 mm |  $\geq 4,0$  m: + 1 %
- Abbildungen ähnlich
- Weitere Leitungslängen auf Anfrage.

Bestellangaben	Länge
ZK2030-1112-0002	0,20 m
ZK2030-1112-0003	0,30 m
ZK2030-1112-0005	0,50 m
ZK2030-1112-0010	1,00 m
ZK2030-1112-0015	1,50 m
ZK2030-1112-0020	2,00 m
ZK2030-1112-0030	3,00 m
ZK2030-1112-0040	4,00 m
ZK2030-1112-0050	5,00 m
ZK2030-1112-0060	6,00 m
ZK2030-1112-0070	7,00 m
ZK2030-1112-0100	10,00 m
ZK2030-1112-0120	12,00 m
ZK2030-1112-0150	15,00 m
ZK2030-1112-0200	20,00 m
ZK2030-1112-0300	30,00 m
ZK2030-1112-0400	40,00 m



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 02/2024

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.