


C9900-Z431 | Power - und Signalstecker, feldkonfektionierbar, IP67




M23, Kupplung, gerade, Buchse, 19-polig



Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	63 V AC/DC
Strombelastbarkeit	7 A bei max. Anschlußquerschnitt
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schirmung	ja
Mechanische Daten	
Baugröße	M23
Steckerart	Kupplung
Bauform	gerade
Kontaktart	Buchse
Polzahl (Steckgesicht)	19-polig
Anschlussart Adern	Crimpanschluss
Anzahl Steckzyklen	500
Art der Verriegelung	schraub
Farbe Griffkörper	metall
Material Griffkörper	Zink-Druckguss/vernickelt
Dichtung	FKM

Klemmring	Messing/vernickelt
Material Kontaktträger	PBT, UL 94 V-0
Material Kontakt	Messing/vergoldet
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader	AWG26...AWG18 (0,14 mm ² ...1,00 mm ²)
Betriebsumgebung	
Schutzart	IP66, IP67 im gesteckten Zustand

Abmessungen



A1	55,00 mm
A2	Ø 26,0 mm

Hinweise

- Lieferumfang mit Crimpkontakten
- Abbildungen ähnlich
- Crimpzange C9900-Z474 für die Feldmontage

Bestellangaben

C9900-Z431	Kupplung, feldkonfektionierbar, M23, IP67, gerade, Buchse, 19-polig, VPE = 1 Stück
------------	--

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltener Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 07/2026

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.