

Motorleitung ZK4500-8004-zzzz



Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderfarbe / Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
<p>Ansicht: Steckseitig</p>	A	U	schwarz / 1	U	
	B	V	schwarz / 2	V	
	C	W	schwarz / 3	W	
	D	PE	grün/gelb	PE	
	E	Temp. - / OCT -	blau	Temp. -	
	F	Schirm	Schirm	Schirm	
	G	Bremse +	schwarz / 5	Bremse +	
	H	Temp. + / OCT +	weiß	Temp. +	
	L	Bremse -	schwarz / 6	Bremse -	

Katalogdaten	
Katalogtext	2,5 mm <sup>2</sup> mit M23-speedtec® Stecker, feste Verlegung
Servomotor	AM8x4x bis AM8x6x
Servoverstärker	AX5000 (18...25 A)
Kurzbeschreibung	(4x2,5mm <sup>2</sup> + (2x1,0mm <sup>2</sup> ) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 19,5 Ω/km (1,0 mm <sup>2</sup> ) / ≤ 7,98 Ω/km (2,5 mm <sup>2</sup> ) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (2,5mm <sup>2</sup> ) gem. EN 50289-1-5

Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	13,8 ± 0,4 mm
Min. Biegeradius	5 x D bei fester Verlegung
Max. Torsion	± 30°/m
Umgebungstemperatur Betrieb	-0°C bis +80°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	PVC, flammwidrig, ölbeständig
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,31 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Nein
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 2570 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften des Motorsteckers	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Min. 500

Eigenschaften des AX5000 Stecker	
Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinkt
Isolierkörper	PBT
Zulassungen	CSA, UL 1059
RoHS	konform

Verlängerungsleitung ZK4501-8004-zzzz



Steckverbinder	Kontakt	Funktion	Aderfarbe / Aderkennzeichnung	Kontakt	Steckverbinder
<p>Ansicht: Steckseitig</p>	A	U	schwarz / 1	A	<p>Ansicht: Steckseitig</p>
	B	V	schwarz / 2	B	
	C	W	schwarz / 3	C	
	D	PE	grün/gelb	D	
	E	Temp. - / OCT -	blau	E	
	F	Schirm	Schirm	F	
	G	Bremse +	schwarz / 5	G	
	H	Temp. + / OCT +	weiß	H	
	L	Bremse -	schwarz / 6	L	

Katalogdaten	Verlängerungsleitung für Motorleitung ZK4500-8004-zzzz
Katalogtext	2,5 mm <sup>2</sup> mit M23-speedtec® Stecker, feste Verlegung
Servomotor	AM8x4x bis AM8x6x
Servoverstärker	AX5000 (18...25 A)
Kurzbeschreibung	(4x2,5mm <sup>2</sup> + (2x1,0mm <sup>2</sup> ) + (2xAWG22))

Elektrische Daten bei 20°C	
Max. Betriebsspannung	1000 VAC (UL)
Leiterwiderstand	≤ 55,0 Ω/km (AWG22) / ≤ 20,0 Ω/km (1,0 mm <sup>2</sup> ) / ≤ 7,98 Ω/km (2,5 mm <sup>2</sup> ) gem. DIN EN 50395
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ x km gem. DIN EN 50395
Betriebskapazität bei 800 Hz	Ader / Schirm ≤ 150 pF/m (2,5mm <sup>2</sup> ) gem. EN 50289-1-5

Mechanische Eigenschaften	
Außendurchmesser D	13,8 ± 0,4 mm
Min. Biegeradius	5 x D bei fester Verlegung
Max. Torsion	± 30°/m
Umgebungstemperatur Betrieb	-0°C bis +80°C
Schirmüberdeckung optisch	>85 %

Eigenschaften der Leitung	
Material Außenmantel	PVC, flammwidrig, ölbeständig
Farbe	Orange, ähnlich RAL 2003
Leitungsgewicht	0,31 kg/m
RoHS konform	Ja
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Nein
Flammwidrig	IEC 60332-1-2 / UL758 cable flame test
Ölbeständigkeit Außenmantel	HD 22.10 Anhang A / DIN EN60811-2-1
UL Approbationen	UL758 (AWM) Style 2570 (Mantel) und Style 10492 (Ader)

Eigenschaften der Stecker	
Gehäuse	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt und chromatiert
Überwurfmutter	Messing, Zinkdruckguss; vernickelt
Kontakte	Messing, vergoldet
Dichtung	FPM/HNBR (Viton)
Klemmring	Messing vernickelt
Schutzart	IP 65 im verschraubten Zustand (gemäß IEC 60529)
Steckzyklen	Min. 500