




Stückliste




- 1
- Verschraubung A auf Leitung schieben
 - Leitung 30 mm abmanteln




- 2
- Schirm auf 10 mm kürzen
 - Füllstoffe und Folien entfernen



- 3
- Kupferband D umkleben
 - Adern auf 20 mm kürzen



- 4
- Steckergehäuse B aufschieben
 - Adern 4 mm abisolieren



Kontaktbelegung/Polbild


PIN-Nummer	Aderfarbe	Querschnitt
1	gelb	26 – 20 AWG
2	weiß	
3	blau	
4	orange	

Option: Ader mit / ohne Aderendhülse



Anschlussseite


- 5
- Adern in den Kontaktträger C einstecken
 - und mit dem Innensechskantschlüssel E anziehen








- 6
- Abgangsrichtung in 2 Schritten (180°) veränderbar
 - Einstellbar über die gekennzeichnete Nut und den Steg



- 7
- Steckergehäuse B, Kontaktträger C und Verschraubung A festdrehen





Pin Assignment/Pin Layout

Pin	Wire Color	Cross-section
1	yellow	26 – 20 AWG
2	white	
3	blue	
4	orange	

Option: Single wire with / without ferrule

Connection side

