# **BECKHOFF** New Automation Technology

Dokumentation | DE

EK1300

EtherCAT P-Koppler





# Inhaltsverzeichnis

1	vorw	/ort	5
	1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
	1.2	Sicherheitshinweise	6
	1.3	Ausgabestände der Dokumentation	7
	1.4	Wegweiser durch die Dokumentation	7
	1.5	Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten	8
		1.5.1 Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung	8
		1.5.2 Versionsidentifikation von EK-Kopplern	9
		1.5.3 Versionsidentifikation von IP67-Modulen	10
		1.5.4 Beckhoff Identification Code (BIC)	11
		1.5.5 Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)	13
2	Prod	luktbeschreibung	15
	2.1	EK1300 - Einführung	15
	2.2	EtherCAT P	16
	2.3	EK1300 - Technische Daten	17
3	Grun	ndlagen der Kommunikation	18
•	3.1	Systemeigenschaften	
	3.2	EtherCAT-Grundlagen	
	3.3	EtherCAT State Machine	
	3.4	CoE-Interface: Hinweis	
	3.5	Distributed Clock	
	3.6	Einführung - EtherCAT P	
		-	
1	Mont	tago und Vordrahtung	26
4		Hinweise zum ESD-Schutz	
4	4.1	Hinweise zum ESD-Schutz	26
4	4.1 4.2	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage	26 27
4	4.1 4.2 4.3	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen	26 27 30
4	4.1 4.2	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss	26 27 30 32
4	4.1 4.2 4.3	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss 4.4.1 Anschlusstechnik	26 27 30 32 32
4	4.1 4.2 4.3	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung	26 27 30 32 32 34
4	4.1 4.2 4.3 4.4	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung	26 27 30 32 32 34 35
4	4.1 4.2 4.3 4.4	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung	26 27 30 32 32 34 35 35
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise	26 27 30 32 32 34 35 35 36
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise  Anschlussbelegung EK1300	26 27 30 32 32 34 35 36 37
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise  Anschlussbelegung EK1300  EtherCAT P-Anschluss	26 27 30 32 34 35 36 37 38
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise  Anschlussbelegung EK1300  EtherCAT P-Anschluss  Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder	26 27 30 32 32 34 35 36 37 38 40
4	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise  Anschlussbelegung EK1300  EtherCAT P-Anschluss  Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder  Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss 4.4.1 Anschlusstechnik 4.4.2 Verdrahtung 4.4.3 Schirmung Hinweis zur Spannungsversorgung UL-Hinweise Anschlussbelegung EK1300 EtherCAT P-Anschluss Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8 Entsorgung	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 Inbet	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik 4.4.2 Verdrahtung 4.4.3 Schirmung Hinweis zur Spannungsversorgung UL-Hinweise Anschlussbelegung EK1300 EtherCAT P-Anschluss Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8 Entsorgung  triebnahme	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 <b>43</b>
5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 <b>Inbet</b> 5.1	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik 4.4.2 Verdrahtung Hinweis zur Spannungsversorgung UL-Hinweise Anschlussbelegung EK1300 EtherCAT P-Anschluss Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8 Entsorgung  triebnahme  EK1300 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43
5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 <b>Inbet</b> 5.1	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik 4.4.2 Verdrahtung 4.4.3 Schirmung Hinweis zur Spannungsversorgung UL-Hinweise Anschlussbelegung EK1300 EtherCAT P-Anschluss Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8 Entsorgung  triebnahme	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43
5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 <b>Inbet</b> 5.1	Hinweise zum ESD-Schutz Tragschienenmontage Einbaulagen Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik 4.4.2 Verdrahtung Hinweis zur Spannungsversorgung UL-Hinweise Anschlussbelegung EK1300 EtherCAT P-Anschluss Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8 Entsorgung  triebnahme  EK1300 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager	26 27 30 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44
5	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 <b>Inbet</b> 5.1 <b>Fehle</b> 6.1	Hinweise zum ESD-Schutz  Tragschienenmontage  Einbaulagen  Anschluss  4.4.1 Anschlusstechnik  4.4.2 Verdrahtung  4.4.3 Schirmung  Hinweis zur Spannungsversorgung  UL-Hinweise  Anschlussbelegung EK1300  EtherCAT P-Anschluss  Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder  Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8  Entsorgung  triebnahme  EK1300 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager  erbehandlung und Diagnose	266 277 30 322 344 355 366 377 388 400 411 422 433 444 511

Version: 1.2.0



7.2	Firmware Kompatibilität	52
7.3	Support und Service	53

Version: 1.2.0

4

EK1300



# 1 Vorwort

### 1.1 Hinweise zur Dokumentation

#### Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, stets die aktuell gültige Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

#### **Disclaimer**

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiterentwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

#### Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

#### Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

#### Fremdmarken

In dieser Dokumentation können Marken Dritter verwendet werden. Die zugehörigen Markenvermerke finden Sie unter: <a href="https://www.beckhoff.com/trademarks">https://www.beckhoff.com/trademarks</a>



# 1.2 Sicherheitshinweise

#### Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

#### Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

#### **Qualifikation des Personals**

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

#### Signalwörter

Im Folgenden werden die Signalwörter eingeordnet, die in der Dokumentation verwendet werden. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

#### Warnungen vor Personenschäden

#### **▲** GEFAHR

Es besteht eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

#### **MARNUNG**

Es besteht eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### **⚠ VORSICHT**

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risikograd, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann.

#### Warnung vor Umwelt- oder Sachschäden

#### **HINWEIS**

Es besteht eine mögliche Schädigung für Umwelt, Geräte oder Daten.

#### Information zum Umgang mit dem Produkt



Diese Information beinhaltet z. B.:

Handlungsempfehlungen, Hilfestellungen oder weiterführende Informationen zum Produkt.



# 1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen
1.2.0	Kapitel "Wegweiser durch die Dokumentation hinzugefügt
	Update Kapitel "Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten"
	Update Technische Daten
	Update Kapitel "Montage und Verdrahtung"
	Update Kapitel "EK1300 – Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager"
	Update Struktur
1.1	Ergänzung in Kapitel "Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten" mit Kapitel "Beckhoff Identification Code (BIC)"
	Ergänzungen in Kapitel "Support und Service" (Anhang)
	Kapitel "Sicherheitshinweise" aktualisiert
	Kapitel "Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8" aktualisiert
1.0	Korrekturen
	1. Veröffentlichung
0.1	Erste vorläufige Version

# 1.4 Wegweiser durch die Dokumentation



# HINWEIS

#### Weitere Bestandteile der Dokumentation

Diese Dokumentation beschreibt gerätespezifische Inhalte. Sie ist Bestandteil des modular aufgebauten Dokumentationskonzepts für Beckhoff I/O-Komponenten. Für den Einsatz und sicheren Betrieb des in dieser Dokumentation beschriebenen Gerätes / der in dieser Dokumentation beschriebenen Geräte werden zusätzliche, produktübergreifende Beschreibungen benötigt, die der folgenden Tabelle zu entnehmen sind.

Titel	Beschreibung
EtherCAT System-Dokumentation (PDF)	Systemübersicht
	EtherCAT-Grundlagen
	Kabel-Redundanz
	Hot Connect
	Konfiguration von EtherCAT-Geräten
IO-Konfiguration in TwinCAT (PDF)	Schnellstartanleitung für EtherCAT-Box-Module und EtherCAT P-Box-Module
Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet (PDF)	Technische Empfehlungen und Hinweise zur Auslegung, Ausfertigung und Prüfung
Software-Deklarationen I/O (PDF)	Open-Source-Software-Deklarationen für Beckhoff-I/O-Komponenten

Die Dokumentationen können auf der Beckhoff-Homepage (<u>www.beckhoff.com</u>) eingesehen und heruntergeladen werden über:

- den Bereich "Dokumentation und Downloads" der jeweiligen Produktseite,
- · den Downloadfinder,
- · das Beckhoff Information System.

Sollten Sie Vorschläge oder Anregungen zu unserer Dokumentation haben, schicken Sie uns bitte unter Angabe von Dokumentationstitel und Versionsnummer eine E-Mail an: <a href="mailto:dokumentation@beckhoff.com">dokumentation@beckhoff.com</a>



# 1.5 Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

# 1.5.1 Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung

#### Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät hat eine 14-stellige technische Bezeichnung, die sich zusammen setzt aus

- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Revision

Beispiel	Familie	Тур	Version	Revision
EL3314-0000-0016		3314	0000	0016
	12 mm, nicht steckbare Anschlussebene	4-kanalige Thermoelementklemme	Grundtyp	
ES3602-0010-0017	ES-Klemme	3602	0010	0017
	12 mm, steckbare Anschlussebene	2-kanalige Spannungsmessung	hochpräzise Version	
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008	0000	0000
		8 Port FastEthernet Switch	Grundtyp	

#### Hinweise

- Die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel EL3314-0000-0016 verwendet.
- Davon ist EL3314-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei "-0000" dann oft nur EL3314 genannt. "-0016" ist die EtherCAT-Revision.
- Die Bestellbezeichnung setzt sich zusammen aus
  - Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX, ...)
  - Typ (3314)
  - Version (-0000)
- Die **Revision** -0016 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.

Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders - z. B. in der Dokumentation - angegeben.

- Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird seit Januar 2014 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. "EL2872 mit Revision 0022 und Seriennummer 01200815".
- Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.



# 1.5.2 Versionsidentifikation von EK-Kopplern

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder mit einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module innerhalb einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche)

YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand

HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

12 - Produktionswoche 1206 - Produktionsjahr 2006

3A - Firmware-Stand 3A

02 - Hardware-Stand 02



Abb. 1: EK1101 EtherCAT Koppler mit Revision 0815 und Seriennummer 41130206



### 1.5.3 Versionsidentifikation von IP67-Modulen

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder mit einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module innerhalb einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche)

YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

12 - Produktionswoche 12 06 - Produktionsjahr 2006 3A - Firmware-Stand 3A 02 - Hardware-Stand 02

Ausnahmen können im **IP67-Bereich** auftreten, dort kann folgende Syntax verwendet werden (siehe jeweilige Gerätedokumentation):

Syntax: D ww yy x y z u

D - Vorsatzbezeichnung ww - Kalenderwoche

yy - Jahr

x - Firmware-Stand der Busplatine

y - Hardware-Stand der Busplatine

z - Firmware-Stand der E/A-Platine

u - Hardware-Stand der E/A-Platine

Beispiel: D.22081501 Kalenderwoche 22 des Jahres 2008 Firmware-Stand Busplatine: 1 Hardware Stand Busplatine: 5 Firmware-Stand E/A-Platine: 0 (keine Firmware für diese Platine notwendig) Hardware-Stand E/A-Platine: 1




Abb. 2: EP1258-0001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer/ DateCode 22090101 und eindeutiger Seriennummer 158102



# 1.5.4 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.



Abb. 3: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- · auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- · auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.

Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:

Pos- Nr.	Art der Information	_	Dateniden- tifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff- Artikelnummer	Beckhoff - Artikelnummer	1P	8	<b>1P</b> 072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.	SBTN	12	<b>SBTN</b> k4p562d7
3	Artikelbezeichnung	Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008	1K	32	<b>1K</b> EL1809
4	Menge	Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10	Q	6	Q1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	<b>2P</b> 401503180016



Pos- Nr.	Art der Information	Erklärung		Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	<b>51S</b> 678294
7	Variante	Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	12	<b>30P</b> F971, 2*K183

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

#### Aufbau des BIC

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:

1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

Entsprechend als DMC:



Abb. 4: Beispiel-DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

#### **BTN**

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

#### **HINWEIS**

Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumenation können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.



# 1.5.5 Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)

#### **Elektronischer BIC (eBIC)**

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird auf Beckhoff-Produkten außen sichtbar aufgebracht. Er soll, wo möglich, auch elektronisch auslesbar sein.

Für die elektronische Auslesung ist die Schnittstelle entscheidend, über die das Produkt angesprochen werden kann.

#### K-Bus Geräte (IP20, IP67)

Für diese Geräte ist derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.


#### EtherCAT-Geräte (IP20, IP67)

Alle Beckhoff EtherCAT-Geräte haben ein sogenanntes ESI-EEPROM, das die EtherCAT-Identität mit der Revision beinhaltet. Darin wird die EtherCAT-Slave-Information gespeichert, umgangssprachlich auch als ESI/XML-Konfigurationsdatei für den EtherCAT-Master bekannt. Zu den Zusammenhängen siehe die entsprechenden Kapitel im EtherCAT-Systemhandbuch (Link).


In das ESI-EEPROM wird durch Beckhoff auch die eBIC geschrieben. Die Einführung des eBIC in die Beckhoff-IO-Produktion (Klemmen, Box-Module) erfolgt ab 2020; Stand 2023 ist die Umsetzung weitgehend abgeschlossen.

Anwenderseitig ist die eBIC (wenn vorhanden) wie folgt elektronisch zugänglich:

- Bei allen EtherCAT-Geräten kann der EtherCAT-Master (TwinCAT) den eBIC aus dem ESI-EEPROM auslesen:
  - Ab TwinCAT 3.1 Build 4024.11 kann der eBIC im Online-View angezeigt werden.
  - Dazu unter
     EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → Diagnose das Kontrollkästchen "Show Beckhoff Identification Code (BIC)" aktivieren:



Die BTN und Inhalte daraus werden dann angezeigt:



- Hinweis: ebenso können wie in der Abbildung zu sehen die seit 2012 programmierten Produktionsdaten HW-Stand, FW-Stand und Produktionsdatum per "Show Production Info" angezeigt werden.
- Zugriff aus der PLC: Ab TwinCAT 3.1. Build 4024.24 stehen in der Tc2\_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen FB\_EcReadBIC und FB\_EcReadBTN zum Einlesen in die PLC bereit.



• Bei EtherCAT-Geräten mit CoE-Verzeichnis kann zusätzlich das Objekt 0x10E2:01 zur Anzeige der eigenen eBIC vorhanden sein, auch hierauf kann die PLC einfach zugreifen:

Das Gerät muss zum Zugriff in PREOP/SAFEOP/OP sein

Inc	dex	Name	Rags	Value		
	1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)		
	1008	Device name	RO	ELM3704-0000		
	1009	Hardware version	RO	00		
	100A	Software version	RO	01		
	100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0		
•	1011:0	Restore default parameters	RO	>1<		
•	1018:0	Identity	RO	>4<		
8	10E2:0	Manufacturer-specific Identification C	RO	>1<		
	10E2:01	SubIndex 001	RO	1P158442SBTN0008jekp1KELM3704	Q1	2P482001000016
•	10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<		
+	10F3:0	Diagnosis History	RO	>21 <		
	10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bfb277e		

- Das Objekt 0x10E2 wird in Bestandsprodukten vorrangig im Zuge einer notwendigen Firmware-Überarbeitung eingeführt.
- Ab TwinCAT 3.1. Build 4024.24 stehen in der Tc2\_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen FB\_EcCoEReadBIC und FB\_EcCoEReadBTN zum Einlesen in die PLC zur Verfügung
- Zur Verarbeitung der BIC/BTN Daten in der PLC stehen noch als Hilfsfunktionen ab TwinCAT 3.1 Build 4024.24 in der *Tc2 Utilities* zur Verfügung
  - F\_SplitBIC: Die Funktion zerlegt den BIC sBICValue anhand von bekannten Kennungen in seine Bestandteile und liefert die erkannten Teil-Strings in einer Struktur ST\_SplittedBIC als Rückgabewert
  - BIC TO BTN: Die Funktion extrahiert vom BIC die BTN und liefert diese als Rückgabewert
- Hinweis: bei elektronischer Weiterverarbeitung ist die BTN als String(8) zu behandeln, der Identifier "SBTN" ist nicht Teil der BTN.
- Zum technischen Hintergrund:
   Die neue BIC Information wird als Category zusätzlich bei der Geräteproduktion ins ESI-EEPROM geschrieben. Die Struktur des ESI-Inhalts ist durch ETG Spezifikationen weitgehend vorgegeben, demzufolge wird der zusätzliche herstellerspezifische Inhalt mithilfe einer Category nach ETG.2010 abgelegt. Durch die ID 03 ist für alle EtherCAT-Master vorgegeben, dass sie im Updatefall diese Daten nicht überschreiben bzw. nach einem ESI-Update die Daten wiederherstellen sollen.
   Die Struktur folgt dem Inhalt des BIC, siehe dort. Damit ergibt sich ein Speicherbedarf von ca. 50..200 Byte im EEPROM.
- Sonderfälle
  - Bei einer hierarchischen Anordnung mehrerer ESC (EtherCAT Slave Controller) in einem Gerät trägt lediglich der oberste ESC die eBIC-Information.
  - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die nicht hierarchisch angeordnet sind, tragen alle ESC die eBIC-Information gleich.
  - Besteht das Gerät aus mehreren Sub-Geräten mit eigener Identität, aber nur das TopLevel-Gerät ist über EtherCAT zugänglich, steht im CoE-Objekt-Verzeichnis 0x10E2:01 die eBIC dieses ESC, in 0x10E2:nn folgen die eBIC der Sub-Geräte.


#### PROFIBUS-, PROFINET-, DeviceNet-Geräte usw.

Für diese Geräte ist derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.



# 2 Produktbeschreibung

# 2.1 EK1300 - Einführung



# **EtherCAT P-Koppler EK1300**

Der Koppler EK1300 bindet EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) in das EtherCAT P-Netzwerk ein. Mit der oberen EtherCAT P-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen. Die untere EtherCAT P-kodierte M8-Buchse dient zur optionalen Weiterführung der EtherCAT P-Topologie.

Da EtherCAT P die Spannungsversorgung und Kommunikation auf nur einer Leitung integriert, entfällt die zusätzliche Spannungsversorgung des Kopplers über die Klemmenpunkte. Je nach Anwendungsfall kann die System- und Sensorversorgung  $U_{\rm S}$  oder die Peripheriespannung für Aktoren  $U_{\rm P}$  auf die Powerkontakte gebrückt werden.

Neben der Run-LED und dem Link- und Activity-Status wird über Status-LEDs der Zustand der Spannungen  $U_s$  und  $U_P$  sowie Überlast und ein Kurzschlussfall angezeigt.



# 2.2 EtherCAT P

EtherCAT P vereint Kommunikation und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel. Die 24-V-DC-Versorgung der EtherCAT P-Slaves und der angeschlossenen Sensoren und Aktoren ist in diesem Bus-System integriert: U<sub>S</sub> (System- und Sensorversorgung) und U<sub>P</sub> (Peripheriespannung für Aktoren) sind voneinander galvanisch getrennt mit je bis zu 3 A Strom für die angeschlossenen Komponenten verfügbar. Alle Vorteile von EtherCAT, wie freie Topologie, hohe Geschwindigkeit, optimale Bandbreitennutzung, Verarbeitung der Telegramme im Durchlauf, hochgenaue Synchronisation, umfangreiche Diagnose etc., bleiben bei der Integration der Spannungen erhalten.

Die Ströme werden bei EtherCAT P direkt auf die Adern der 100-MBit-Leitung eingekoppelt, womit eine sehr kostengünstige und kompakte Anschaltung realisiert werden kann. Um ein Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Slaves und dadurch mögliche Defekte auszuschließen, ist eine eigene Steckerfamilie speziell für EtherCAT P entwickelt worden. Die Steckerfamilie deckt alle Anwendungsfälle von der 24-V-I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 600 V DC und einem Strom von bis zu 64 A ab.

EtherCAT P bietet umfangreiche Einsparpotenziale:

- · Wegfall der separaten Versorgungsleitungen
- · Zeitersparnis durch geringeren Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung der Fehlerquellen
- · kleinere und übersichtlichere Kabeltrassen
- kleinere Sensoren und Aktoren durch Wegfall der separaten Versorgungseinspeisung

Wie bei EtherCAT gewohnt, profitiert der Anwender von der freien Topologiewahl und kann Linien-, Sternund Baumstrukturen miteinander kombinieren, um seine Anlage möglichst kostengünstig und optimal auszulegen. Anders als beim klassischen Power-over-Ethernet (PoE) können bei EtherCAT P Teilnehmer auch kaskadiert angeschlossen und von einem Einspeisegerät versorgt werden.

Für die Planung einer Maschine werden toolgestützt die einzelnen Verbraucher, Kabellängen und Kabeltypen konfiguriert und mit diesen Informationen das EtherCAT P-Netzwerk optimal ausgelegt. Da bekannt ist, welche Sensoren und Aktoren angeschlossen sind und welche simultan arbeiten, kann die Leistungsaufnahme entsprechend berücksichtigt werden. Werden beispielsweise zwei Aktoren aus logischer Sicht niemals zeitgleich schalten, benötigen sie auch niemals zeitgleich die volle Last. Dadurch ergibt sich ein weiteres Einsparpotenzial der benötigten Einspeisungen und Netzteile.

#### Sehen Sie dazu auch

Einführung - EtherCAT P [▶ 23]



# 2.3 EK1300 - Technische Daten

Technische Daten	EK1300
Aufgabe im EtherCAT-System	Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze
Übertragungsmedium	EtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX- EtherCAT P-Netze
Businterface	2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, EtherCAT P-kodiert
Spannungsversorgung	aus EtherCAT P 24 V DC (-15 %/+20 %) für $U_{\rm S}$ und $U_{\rm P}$
Summenstrom	aus EtherCAT P, max. 3 A je U <sub>s</sub> und U <sub>P</sub>
Stromaufnahme aus U <sub>s</sub>	40 mA + (∑ E-Bus-Strom/4)
Stromaufnahme aus U <sub>P</sub>	4 mA typ.
Stromversorgung E-Bus	2000 mA
Stromtragfähigkeit pro Port	max. 3 A je U <sub>s</sub> und U <sub>P</sub>
Potenzialtrennung	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/ Ethernet)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm
Gewicht	ca. 175 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95 %, keine Betauung
Montage	auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen*)	CE, UKCA, EAC, <u>cULus [▶ 36]</u>

<sup>\*)</sup> Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).



# 3 Grundlagen der Kommunikation

# 3.1 Systemeigenschaften

#### **Protokoll**

Das für Prozessdaten optimierte EtherCAT-Protokoll wird dank eines speziellen Ether-Types direkt im Ethernet-Frame transportiert. Es kann aus mehreren Sub-Telegrammen bestehen, die jeweils einen Speicherbereich des bis zu 4 Gigabyte großen logischen Prozessabbildes bedienen. Die datentechnische Reihenfolge ist dabei unabhängig von der physikalischen Reihenfolge der Ethernet-Klemmen im Netz, es kann wahlfrei adressiert werden. Broadcast, Multicast und Querkommunikation zwischen Slaves sind möglich. Die Übertragung direkt im Ethernet-Frame wird stets dann eingesetzt, wenn EtherCAT-Komponenten im gleichen Subnetz wie der Steuerungsrechner betrieben werden.

Der Einsatzbereich von EtherCAT ist jedoch nicht auf ein Subnetz beschränkt: EtherCAT UDP verpackt das EtherCAT Protokoll in UDP/IP-Datagramme. Hiermit kann jede Steuerung mit Ethernet-Protokoll-Stack EtherCAT-Systeme ansprechen. Selbst die Kommunikation über Router hinweg in andere Subnetze ist möglich. Selbstverständlich hängt die Leistungsfähigkeit des Systems in dieser Variante von den Echtzeiteigenschaften der Steuerung und ihrer Ethernet-Protokollimplementierung ab. Die Antwortzeiten des EtherCAT-Netzwerks an sich werden jedoch nur minimal eingeschränkt: lediglich in der ersten Station muss das UDP-Datagramm entpackt werden.




Abb. 5: EtherCAT Telegramm Struktur

Protokollstruktur: Die Prozessabbild-Zuordnung ist frei konfigurierbar. Daten werden direkt in der E/A-Klemme an die gewünschte Stelle des Prozessabbilds kopiert: zusätzliches Mapping ist überflüssig. Der zur Verfügung stehende logische Adressraum ist mit 4 Gigabyte sehr groß.



#### **Topologie**

Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Die von den Feldbussen her bekannte Bus- oder Linienstruktur wird damit auch für Ethernet verfügbar. Besonders praktisch für die Anlagenverdrahtung ist die Kombination aus Linie und Abzweigen bzw. Stichleitungen. Die hierzu benötigten Schnittstellen sind auf den Kopplern vorhanden; zusätzliche Switches werden nicht benötigt. Natürlich kann aber auch die klassische Switch-basierte Ethernet-Sterntopologie eingesetzt werden.




Abb. 6: EtherCAT Topologie

Maximale Flexibilität bei der Verdrahtung: mit und ohne Switch, Linien- und Baumtopologien frei wähl- und kombinierbar.

Die maximale Flexibilität bei der Verdrahtung wird durch die Auswahl verschiedener Leitungen vervollständigt. Flexible und sehr preiswerte Standard Ethernet-Patch-Kabel übertragen die Signale auf Ethernet-Art (100Base-TX). Die gesamte Bandbreite der Ethernet-Vernetzung – wie verschiedenste Lichtleiter und Kupferkabel – kann in der Kombination mit Switches oder Medienumsetzern zum Einsatz kommen.

#### **Distributed Clocks**

Der exakten Synchronisierung kommt immer dann eine besondere Bedeutung zu, wenn räumlich verteilte Prozesse gleichzeitige Aktionen erfordern. Das kann z. B. in Applikationen der Fall sein, wo mehrere Servo-Achsen gleichzeitig koordinierte Bewegungen ausführen.

Der leistungsfähigste Ansatz zur Synchronisierung ist der exakte Abgleich verteilter Uhren – wie im neuen Standard IEEE 1588 beschrieben. Im Gegensatz zur vollsynchronen Kommunikation, deren Synchronisationsqualität bei Kommunikationsstörungen sofort leidet, verfügen verteilte abgeglichene Uhren über ein hohes Maß an Toleranz gegenüber möglichen störungsbedingten Verzögerungen im Kommunikationssystem.



Beim EtherCAT basiert der Datenaustausch vollständig auf einer reinen Hardware-Maschine. Da die Kommunikation eine logische (und dank Vollduplex-Fast-Ethernet auch physikalische) Ringstruktur nutzt, kann die Mutter-Uhr den Laufzeitversatz zu den einzelnen Tochter-Uhren einfach und exakt ermitteln – und umgekehrt. Auf Basis dieses Wertes werden die verteilten Uhren nachgeführt und es steht eine hochgenaue netzwerkweite Zeitbasis zur Verfügung, deren Jitter deutlich unter einer Mikrosekunde beträgt.

Hochauflösende verteilte Uhren dienen aber nicht nur der Synchronisierung, sondern können auch exakte Informationen zum lokalen Zeitpunkt der Datenerfassung liefern. Steuerungen berechnen beispielsweise häufig Geschwindigkeiten aus nacheinander gemessenen Positionen. Speziell bei sehr kurzen Abtastzeiten führt schon ein kleiner zeitlicher Jitter in der Wegerfassung zu großen Geschwindigkeitssprüngen. Konsequenterweise werden mit EtherCAT auch neue, erweiterte Datentypen eingeführt (Timestamp und Oversampling Data Type). Mit dem Messwert wird die lokale Zeit mit einer Auflösung von bis zu 10 ns verknüpft - die große Bandbreite von Ethernet macht das möglich. Damit hängt dann die Genauigkeit einer Geschwindigkeitsberechnung nicht mehr vom Jitter des Kommunikationssystems ab. Sie wird um Größenordnungen besser als diejenige von Messverfahren, die auf jitterfreier Kommunikation basieren.

#### **Performance**

Mit EtherCAT werden neue Dimensionen in der Netzwerk-Performance erreicht. Dank FMMU-Chip in der Klemme und DMA-Zugriff auf die Netzwerkkarte des Masters erfolgt die gesamte Protokollbearbeitung in Hardware. Sie ist damit unabhängig von der Laufzeit von Protokoll-Stacks, von CPU-Performance oder Software-Implementierung. Die Update-Zeit für 1000 E/As beträgt nur 30  $\mu$ s – einschließlich Klemmen-Durchlaufzeit. Mit einem einzigen Ethernet-Frame können bis zu 1486 Bytes Prozessdaten ausgetauscht werden – das entspricht fast 12000 digitalen Ein- und Ausgängen. Für die Übertragung dieser Datenmenge werden dabei nur 300  $\mu$ s benötigt.

Für die Kommunikation mit 100 Servoachsen werden nur 100 µs benötigt. In dieser Zeit werden alle Achsen mit Sollwerten und Steuerdaten versehen und melden ihre Ist-Position und Status. Mit den Distributed-Clocks können die Achsen dabei mit einer Abweichung von deutlich weniger als einer Mikrosekunde synchronisiert werden.

Die extrem hohe Performance der EtherCAT-Technologie ermöglicht Steuerungs- und Regelungskonzepte, die mit klassischen Feldbussystemen nicht realisierbar waren. So kann beispielsweise nicht nur die Geschwindigkeitsregelung, sondern neu auch die Stromregelung verteilter Antriebe über das Ethernet-System erfolgen. Die enorme Bandbreite erlaubt es, zu jedem Datum z. B. auch Status-Informationen zu übertragen. Mit EtherCAT steht eine Kommunikationstechnologie zur Verfügung, die der überlegenen Rechenleistung moderner Industrie-PCs entspricht. Das Bussystem ist nicht mehr der Flaschenhals im Steuerungskonzept. Verteilte E/As werden schneller erfasst, als dies mit den meisten lokalen E/A-Schnittstellen möglich ist. Das EtherCAT Technologieprinzip ist skalierbar und nicht an die Baudrate von 100 MBaud gebunden – eine Erweiterung auf GBit Ethernet ist möglich.

#### Diagnose

Die Erfahrungen mit Feldbussystemen zeigen, dass die Verfügbarkeit und Inbetriebnahme Zeiten entscheidend von der Diagnosefähigkeit abhängen. Nur eine schnelle und präzise erkannte und eindeutig lokalisierbare Störung kann kurzfristig behoben werden. Deshalb wurde bei der Entwicklung des EtherCAT-Systems besonderer Wert auf vorbildliche Diagnoseeigenschaften gelegt.

Bei der Inbetriebnahme gilt es zu prüfen, ob die Ist-Konfiguration der E/A-Klemmen mit der Soll-Konfiguration übereinstimmt. Auch die Topologie sollte der gespeicherten Konfiguration entsprechen. Durch die eingebaute Topologie-Erkennung bis hinunter zu den einzelnen Klemmen kann nicht nur diese Überprüfung beim Systemstart stattfinden – auch ein automatisches Einlesen des Netzwerkes ist möglich (Konfigurations-Upload).

Bitfehler in der Übertragung werden durch die Auswertung der CRC-Prüfsumme zuverlässig erkannt: das 32 Bit CRC-Polynom weist eine minimale Hamming-Distanz von 4 auf. Neben der Bruchstellenerkennung und -lokalisierung erlauben Protokoll, Übertragungsphysik und Topologie des EtherCAT-Systems eine individuelle Qualitätsüberwachung jeder einzelnen Übertragungsstrecke. Die automatische Auswertung der entsprechenden Fehlerzähler ermöglicht die exakte Lokalisierung kritischer Netzwerkabschnitte. Schleichende oder wechselnde Fehlerquellen wie EMV-Einflüsse, fehlerhafte Steckverbindungen oder Kabelschäden werden erkannt und lokalisiert, auch wenn sie die Selbstheilungsfähigkeit des Netzwerkes noch nicht überfordern.



### Integration von Beckhoff Standard-Busklemmen

Neben den neuen Busklemmen mit E-Bus-Anschluss (ELxxxx) lassen sich auch sämtliche Busklemmen aus dem bewährten Standardprogramm mit K-Bus-Anschluss (KLxxxx) über den Buskoppler BK1120 oder BK1250 anschließen. Damit sind Kompatibilität und Durchgängigkeit zum bestehenden Beckhoff Busklemmensystemen gewährleistet. Bestehende Investitionen werden geschützt.

# 3.2 EtherCAT-Grundlagen

Grundlagen zum Feldbus EtherCAT entnehmen Sie bitte der EtherCAT System-Dokumentation.

# 3.3 EtherCAT State Machine

Über die EtherCAT State Machine (ESM) wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT-Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT-Master zum Gerät gesendet werden.

Es werden folgende Zustände unterschieden:

- Init
- · Pre-Operational
- · Safe-Operational
- · Operational
- Bootstrap

Regulärer Zustand eines jeden EtherCAT-Slaves nach dem Hochlauf ist der Status Operational (OP).




Abb. 7: Zustände der EtherCAT State Machine

#### Init

Nach dem Einschalten befindet sich der EtherCAT-Slave im Zustand *Init*. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

#### Pre-Operational (Pre-Op)

Beim Übergang von *Init* nach *Pre-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde.



Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox-Kommunikation aber keine Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle für Prozessdaten (ab Sync-Manager-Kanal 2), die Kanäle der Fieldbus Memory Management Unit (FMMU) und, falls der Slave ein konfigurierbares Mapping unterstützt, das Mapping der Prozessdatenobjekte (PDOs) oder das Sync-Manager-PDO-Assignement. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie ggf. noch klemmenspezifische Parameter übertragen, die von den Default-Einstellungen abweichen.

#### Safe-Operational (Safe-Op)

Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Sync-Manager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation sowie ggf. die Einstellungen für die Distributed Clocks korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden Dual Port (DP)-RAM-Bereiche des ESC.

Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdatenkommunikation möglich, allerdings hält der Slave seine Ausgänge im sicheren Zustand und gibt sie noch nicht aus. Die Inputdaten werden aber bereits zyklisch aktualisiert.



#### Ausgänge im SAFEOP



Die standardmäßig aktivierte Überwachung mittels Watchdog bringt die Ausgänge im ESC-Modul in Abhängigkeit von den Einstellungen im SAFEOP und OP in einen sicheren Zustand - je nach Gerät und Einstellung - z. B. auf AUS. Wird dies durch Deaktivieren der Überwachung unterbunden, können auch im Geräte-Zustand SAFEOP Ausgänge geschaltet werden bzw. gesetzt bleiben.

#### Operational (Op)

Bevor der EtherCAT-Master den EtherCAT-Slave von *Safe-Op* nach *Op* schaltet, muss er bereits gültige Outputdaten übertragen.

Im Zustand *Op* kopiert der Slave die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge. Es ist Prozessdatenund Mailboxkommunikation möglich.

#### **Boot**

Im Zustand *Boot* kann ein Update der Slave-Firmware vorgenommen werden. Der Zustand *Boot* ist nur über den Zustand *Init* zu erreichen.

Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll File-Access over EtherCAT (FoE) möglich, aber keine andere Mailbox- und Prozessdatenkommunikation.

# 3.4 CoE-Interface: Hinweis

Dieses Gerät hat kein CoE.

Ausführliche Hinweise zum CoE-Interface finden Sie in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> auf der Beckhoff Website.

### 3.5 Distributed Clock

Die Distributed Clock stellt eine lokale Uhr im EtherCAT Slave Controller (ESC) dar mit den Eigenschaften:

- Einheit 1 ns
- Nullpunkt 1.1.2000 00:00
- Umfang 64 Bit (ausreichend für die nächsten 584 Jahre); manche EtherCAT-Slaves unterstützen jedoch nur einen Umfang von 32 Bit, d. h. nach ca. 4,2 Sekunden läuft die Variable über
- Diese lokale Uhr wird vom EtherCAT Master automatisch mit der Master Clock im EtherCAT Bus mit einer Genauigkeit < 100 ns synchronisiert.</li>

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.



# 3.6 Einführung - EtherCAT P

#### Einkabellösung für die Feldebene

EtherCAT P vereint Kommunikation und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel. Die 24-V-DC-Versorgung der EtherCAT P-Slaves und der angeschlossenen Sensoren und Aktoren ist integriert:  $U_s$  (System- und Sensorversorgung) und  $U_p$  (Peripheriespannung für Aktoren) sind voneinander galvanisch getrennt mit je bis zu 3 A Strom für die angeschlossenen Komponenten verfügbar. Dabei bleiben alle Vorteile von EtherCAT, wie: Kaskadierbarkeit in allen Topologien (Stern, Linie, Baum), Verarbeitung der Telegramme im Durchlauf, hohe Datenübertragungsrate 100 Mbit/s Vollduplex, optimale Bandbreitennutzung, hochgenaue Synchronisation, umfangreiche Diagnose, 100 % EtherCAT-kompatibel etc., erhalten.

Die Ströme von  $U_s$  und  $U_P$  werden direkt auf die Adern der 100-MBit/s-Leitung eingekoppelt, was eine sehr kostengünstige und kompakte Anschaltung ergibt. Vorteile bietet EtherCAT P sowohl bei der Verbindung von abgesetzten kleineren I/O-Stationen im Klemmenkasten als auch bei dezentralen I/O-Komponenten vor Ort im Prozess. Das Funktionsprinzip der Einkabellösung für die Feldebene ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.




Abb. 8: Von EtherCAT zu EtherCAT P

Um mögliche Defekte durch Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Modulen auszuschließen, ist die mechanische EtherCAT P-Kodierung (siehe nachfolgende Abbildung) entwickelt worden. Das Steckgesicht besteht aus einem zentral angeordnetem T-Stück sowie einer Nase und einem Dreieck außen, zudem sind die 4 Kontakte symmetrisch angeordnet.






Abb. 9: Steckgesicht: EtherCAT, Power und EtherCAT P

#### Systemübersicht

Die in der nachfolgenden Abbildung gezeigte Systemübersicht zeigt die freie Topologiewahl mit IP20- und IP67-Produkten. Ebenso wird die Vielzahl an Modul-Varianten für unterschiedliche Signalarten deutlich. Die Sensoren/Aktoren können direkt über EtherCAT P versorgt werden.






Abb. 10: EtherCAT P. Systemübersicht für IP20 und IP67



# 4 Montage und Verdrahtung

# 4.1 Hinweise zum ESD-Schutz

#### **HINWEIS**

#### Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Beim Umgang mit den Bauteilen ist auf elektrostatische Entladung zu achten; außerdem ist das direkte Berühren der Federkontakte (siehe Abbildung) zu vermeiden.
- Der Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfasern, Kunststofffolien etc.) sollte beim gleichzeitigen Umgang mit Komponenten vermieden werden.
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf eine sachgemäße Erdung der Umgebung (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen) zu achten.
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endkappe <u>EL9011</u> oder <u>EL9012</u> abgeschlossen werden, um die Schutzart und den ESD-Schutz zu gewährleisten.




Abb. 11: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

# 4.2 Tragschienenmontage

#### **⚠ WARNUNG**

#### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Das Busklemmen-System ist für die Montage in einem Schaltschrank oder Klemmkasten vorgesehen.

#### Montage




Abb. 12: Montage auf Tragschiene

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm-Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

- 1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
- 2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet. Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben, ohne dass Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

#### Tragschienenbefestigung



Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.



#### **Demontage**




Abb. 13: Demontage von Tragschiene

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

- 1. Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbigen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- 2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen Sie sie aus dem Busklemmenblock heraus.

#### Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmenstellen am Buskoppler (bis 24 V) oder für höhere Spannungen über Einspeiseklemmen.

#### Powerkontakte



Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

#### **PE-Powerkontakt**

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.






Abb. 14: Linksseitiger Powerkontakt

### **HINWEIS**

### Beschädigung des Gerätes möglich

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE-Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.

#### **MARNUNG**

### Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Der PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!



# 4.3 Einbaulagen

#### **HINWEIS**

#### Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

#### **Optimale Einbaulage (Standard)**

Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL-/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. "Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage"). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung "unten" ist hier die Richtung der Erdbeschleunigung.




Abb. 15: Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. "Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage" wird empfohlen.

#### Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende, räumliche Lage der Tragschiene aus, siehe Abb. "Weitere Einbaulagen".

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.






Abb. 16: Weitere Einbaulagen



# 4.4 Anschluss

#### 4.4.1 Anschlusstechnik

#### **MARNUNG**

### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

#### Übersicht

Mit verschiedenen Anschlussoptionen bietet das Busklemmensystem eine optimale Anpassung an die Anwendung:

- Die Klemmen der Serien ELxxxx und KLxxxx mit Standardverdrahtung enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse.
- Die Klemmen der Serien ESxxxx und KSxxxx haben eine steckbare Anschlussebene und ermöglichen somit beim Austausch die stehende Verdrahtung.
- Die High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) enthalten Elektronik und Anschlussebene in einem Gehäuse und haben eine erhöhte Packungsdichte.

#### Standardverdrahtung (ELxxxx / KLxxxx)



Abb. 17: Standardverdrahtung

Die Klemmen der Serien ELxxxx und KLxxxx integrieren die schraublose Federkrafttechnik zur schnellen und einfachen Verdrahtung.

#### Steckbare Verdrahtung (ESxxxx / KSxxxx)



Abb. 18: Steckbare Verdrahtung

Die Klemmen der Serien ESxxxx und KSxxxx enthalten eine steckbare Anschlussebene.

Montage und Verdrahtung werden wie bei den Serien ELxxxx und KLxxxx durchgeführt.

Im Servicefall erlaubt die steckbare Anschlussebene, die gesamte Verdrahtung als einen Stecker von der Gehäuseoberseite abzuziehen.

Das Unterteil kann über das Betätigen der Entriegelungslasche aus dem Klemmenblock herausgezogen werden.

Die auszutauschende Komponente wird hineingeschoben und der Stecker mit der stehenden Verdrahtung wieder aufgesteckt. Dadurch verringert sich die Montagezeit und ein Verwechseln der Anschlussdrähte ist ausgeschlossen.

Die gewohnten Maße der Klemme ändern sich durch den Stecker nur geringfügig. Der Stecker trägt ungefähr 3 mm auf; dabei bleibt die maximale Höhe der Klemme unverändert.



Eine Lasche für die Zugentlastung des Kabels stellt in vielen Anwendungen eine deutliche Vereinfachung der Montage dar und verhindert ein Verheddern der einzelnen Anschlussdrähte bei gezogenem Stecker.

Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² können weiter in der bewährten Federkrafttechnik verwendet werden.

Übersicht und Systematik in den Produktbezeichnungen der Serien ESxxxx und KSxxxx werden wie von den Serien ELxxxx und KLxxxx bekannt weitergeführt.

### High-Density-Klemmen (HD-Klemmen)



Abb. 19: High-Density-Klemmen

Die Klemmen dieser Baureihe mit 16 Klemmstellen zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauform aus, da die Packungsdichte auf 12 mm doppelt so hoch ist wie die der Standard-Busklemmen. Massive und mit einer Aderendhülse versehene Leiter können ohne Werkzeug direkt in die Federklemmstelle gesteckt werden.



#### Verdrahtung HD-Klemmen



Die High-Density-Klemmen der Serien ELx8xx und KLx8xx unterstützen keine steckbare Verdrahtung.

#### Ultraschallverdichtete Litzen



#### **Ultraschallverdichtete Litzen**



An die Standard- und High-Density-Klemmen können auch ultraschallverdichtete (ultraschallverschweißte) Litzen angeschlossen werden. Beachten Sie die Tabellen zum Leitungsquerschnitt [• 35]!



# 4.4.2 Verdrahtung

#### **⚠ WARNUNG**

### Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

#### Klemmen für Standardverdrahtung ELxxxx/KLxxxx und für steckbare Verdrahtung ESxxxx/KSxxxx




Abb. 20: Anschluss einer Leitung an eine Klemmstelle

Bis zu acht Klemmstellen ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrähtigen Leitungen an die Busklemme. Die Klemmstellen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an (vgl. Abb. "Anschluss einer Leitung an eine Klemmstelle":

- 1. Öffnen Sie eine Klemmstelle, indem Sie einen Schraubendreher gerade bis zum Anschlag in die viereckige Öffnung über der Klemmstelle drücken. Den Schraubendreher dabei nicht drehen oder hin und her bewegen (nicht hebeln).
- 2. Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
- 3. Durch Entfernen des Schraubendrehes schließt sich die Klemmstelle automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.

Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

Klemmengehäuse	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 2,5 mm <sup>2</sup>	0,08 2,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,08 2,5 mm <sup>2</sup>	0,08 2,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 1,5 mm <sup>2</sup>	0,14 1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 9 mm	9 10 mm



#### High-Density-Klemmen (HD-Klemmen [▶ 33]) mit 16 Klemmstellen

Bei den HD-Klemmen erfolgt der Leiteranschluss bei massiven Leitern werkzeuglos in Direktstecktechnik, das heißt, der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Klemmstelle gesteckt. Das Lösen der Leitung erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

Klemmengehäuse	HD-Gehäuse
Leitungsquerschnitt (massiv)	0,08 1,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,25 1,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse)	0,14 0,75 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt (ultraschallverdichtete Litze)	nur 1,5 mm² (siehe <u>Hinweis [▶ 33]</u> )
Abisolierlänge	8 9 mm

# 4.4.3 Schirmung



#### **Schirmung**



Encoder, analoge Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrillten Leitungen angeschlossen werden.

# 4.5 Hinweis zur Spannungsversorgung

#### **MARNUNG**

#### Spannungsversorgung aus SELV- / PELV-Netzteil!

Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV- / PELV-Stromkreise (Sicherheitskleinspannung, "safety extra-low voltage" / Schutzkleinspannung, "protective extra-low voltage") nach IEC 61010-2-201 verwendet werden.

#### Hinweise:

- Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
- Eine SELV-Versorgung liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.



# 4.6 UL-Hinweise

### **⚠ VORSICHT**



# **Application**

The modules are intended for use with Beckhoff's UL Listed EtherCAT System only.

# **⚠ VORSICHT**



#### Examination

For cULus examination, the Beckhoff I/O System has only been investigated for risk of fire and electrical shock (in accordance with UL508 and CSA C22.2 No. 142).

### **⚠ VORSICHT**



### For devices with Ethernet connectors

Not for connection to telecommunication circuits.

#### Grundlagen

UL-Zertifikation nach UL508. Solcherart zertifizierte Geräte sind gekennzeichnet durch das Zeichen:





### 4.7 Anschlussbelegung EK1300




Abb. 21: EK1300 Anschlüsse

Klemmstelle		Beschreibung
Be- zeich- nung	Nr.	
24V U <sub>s</sub>	1	+Ausspeisung U <sub>s</sub> (24 V System- und Sensorversorgung)
+	2	+Einspeisung Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 6)
-	3	-Einspeisung Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 7)
24V U <sub>P</sub>	4	+Ausspeisung U <sub>P</sub> (24 V Powerkontakte)
0V U <sub>s</sub>	5	Ausspeisung U <sub>s</sub> (0 V System- und Sensorversorgung)
+	6	+Einspeisung Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 2)
-	7	-Einspeisung Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 3)
0V U <sub>P</sub>	8	-Ausspeisung U <sub>P</sub> (0 V Powerkontakte)

#### Verwendung von U<sub>s</sub>/ U<sub>P</sub> für die Powerkontakte



Bitte beachten Sie die Verwendung von  $U_s/U_P$  für die Powerkontakte im Kapitel "Inbetriebnahme" [ $\blacktriangleright$  43].



#### 4.8 EtherCAT P-Anschluss

#### **HINWEIS**

#### Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das EtherCAT-/ EtherCAT P-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!

Die Einspeisung und Weiterleitung von EtherCAT P erfolgt über zwei EtherCAT P-kodierte M8-Steckverbinder am oberen Ende der Module:

- IN: linker M8-Steckverbinder in EtherCAT P-Kodierung zur Einspeisung von EtherCAT P
- OUT: rechter M8-Steckverbinder in EtherCAT P-Kodierung zur Weiterleitung von EtherCAT P



Abb. 22: EtherCAT P-Box, Anschlüsse für EtherCAT P



Abb. 23: Pinbelegung M8, EtherCAT P In und EtherCAT P Out

Die Kontakte der EtherCAT P-kodierten M8-Steckverbinder tragen einen maximalen Strom von 3 A.

Zwei LEDs zeigen den Status der Versorgungsspannungen an.

#### Kontaktbelegung

Kontakt	Signal	Spannung	Aderfarben <sup>1)</sup>	
1	Tx +	GNDs	gelb	
2	Rx +	GND <sub>P</sub>	weiß	
3	Rx -	U <sub>P</sub> : Peripheriespannung, +24 V <sub>DC</sub>	U <sub>P</sub> : Peripheriespannung, +24 V <sub>DC</sub> blau	
4	Tx -	U <sub>s</sub> : Steuerspannung, +24 V <sub>DC</sub> orange		
Gehäuse	Schirm	Schirm Schirm		

<sup>1)</sup> Die Aderfarben gelten für EtherCAT P-Leitungen und ECP-Leitungen von Beckhoff.

#### Steuerspannung U<sub>s</sub> 24 V<sub>DC</sub>

Aus der 24  $V_{DC}$  Steuerspannung  $U_s$  werden der Feldbus, die Prozessor-Logik, die Eingänge und auch die Sensorik versorgt.



#### Peripheriespannung U<sub>P</sub> 24 V<sub>DC</sub>

Die Peripheriespannung U<sub>P</sub> versorgt die digitalen Ausgänge, sie kann separat zugeführt werden. Wird die Lastspannung abgeschaltet, bleiben die Feldbus-Funktion sowie Versorgung und Funktion der Eingänge erhalten.

#### **HINWEIS**

#### **Maximalen Strom beachten!**

Beachten Sie auch bei der Weiterleitung von EtherCAT P, dass jeweils der für die M8-Steckverbinder maximal zulässige Strom von 3 A nicht überschritten wird!



### 4.9 Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder



Abb. 24: M8 EtherCAT P-Anschluss

Bei der Montage des M8 EtherCAT P-Steckverbinders ist folgendes zu beachten:

#### M8-Steckverbinder

Es wird empfohlen die M8-Steckverbinder mit einem Drehmoment von **0,4 Nm** festzuziehen. Bei Verwendung des Drehmoment-Schraubendrehers <u>ZB8800</u> ist auch ein max. Drehmoment von **0,5 Nm** zulässig.




Abb. 25: EtherCAT Box mit M8-Steckverbindern



### 4.10 Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8

Beim Einsatz von EtherCAT P-Kabeln ZK700x-xxxx-0xxx muss darauf geachtet werden, dass die minimale Nennspannung von 20,4 V nach Norm am letzten Teilnehmer nicht unterschritten wird. Außerdem sind Spannungsschwankungen des Netzteils zu berücksichtigen. Dadurch wird gewährleistet, dass auch die angeschlossenen Verbraucher, Sensoren / Aktuatoren im erlaubten Spannungsbereich betrieben werden.

Zur Offline-Berechnung der Leitungslängen kann das im TwinCAT integrierte <u>Spannungsberechnungstool</u> [<u>▶ 45</u>] benutzt werden.

Zur Überprüfung im Betrieb kann die Diagnose-Box EPP9022-0060 verwendet werden.

#### Leitungsverluste auf den EtherCAT P-Kabeln




Abb. 26: Leitungsverluste auf den EtherCAT P-Kabeln

#### **Beispiel**

Ein 10 m langes EtherCAT P-Kabel mit 0,34 mm² hat bei 3 A Belastung einen Spannungsabfall von ~3,0 V.



### 4.11 Entsorgung



Die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichneten Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.



### 5 Inbetriebnahme

#### Verwendung von U<sub>s</sub>/ U<sub>P</sub> des Kopplers

Die Ausspeisung von  $U_s/U_P$  des Kopplers rührt von dem EtherCAT P-Signaleingang (X1). Dabei wird der Koppler zudem von der  $U_s$  Spannung versorgt.

Die Klemmstellen für die Ausspeisung von  $U_{\rm S}/U_{\rm P}$  können für die Einspeisung der Powerkontakte Verwendung finden. Hierfür müssen Brücken aus den Ausspeisepunkten (z. B. Klemmstelle 1 und 5 für  $U_{\rm S}$  oder Klemmstelle 4 und 8 für  $U_{\rm P}$ ) auf die Einspeisung (Klemmstelle 2/3 bzw. 6/7) gesetzt werden. Die Brücken sind so kurz wie möglich zu wählen.

Dadurch wird die Versorgung der nachfolgenden Klemmen, die aus den Powerkontakten gespeist werden, realisiert. Üblicherweise werden die Eingangsbaugruppen aus  $U_S$  und Ausgangsbaugruppen aus  $U_P$  versorgt. Sollen die Ausgänge separat abschaltbar sein, so kann die Ausspeisung  $U_P$  des Kopplers über einen Schalter (S) mit der Einspeisung verbunden werden, die nachfolgend Ausgangsbaugruppen versorgt. Es kann zur Einspeisung auch von einer separaten Potenzialeinspeiseklemme EL9110 Gebrauch gemacht werden (siehe nachfolgende Abbildung).




Abb. 27: Beispielhafte Anschlussmöglichkeiten für die Versorgung vom EK1300



# 5.1 EK1300 - Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager

#### TwinCAT-Baum

Tragen Sie im TwinCAT System Manager im Config-Mode unter Geräte den EK1300 EtherCAT P-Koppler als EtherCAT P (-nachfolgendes) Gerät ein. Sollte der Koppler schon am Netzwerk angeschlossen sein, können Sie diesen auch einlesen. Dabei werden automatisch alle Buskoppler mit Busklemmen und Konfiguration hochgeladen. Diese können Sie dann nach Ihren Bedürfnissen anpassen.




Abb. 28: TwinCAT Baum EK1300

#### Bedeutung der PDO-Bezeichner

Status-Bit	Тур	Zustand	Beschreibung
Status U <sub>P</sub> (Undervoltage)	Bit	0	Peripheriespannung für Aktoren $U_P \ge 20,4 \text{ V}$ , kein Überlast-/ Kurzschlussfall
		1	Peripheriespannung für Aktoren $U_P$ < 20,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)
Status U <sub>s</sub> (Undervoltage)	Bit	0	System- und Sensorversorgung U <sub>s</sub> >= 20,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall
		1	System- und Sensorversorgung U <sub>s</sub> < 20,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)
WcState	Bit	0/1	Jedes Datagramm des Gerätes zeigt hier seinen Bearbeitungszustand an. Dadurch kann die korrekte Prozessdatenkommunikation überwacht werden.
InputToggle	Bit	0/1	"Toggelt" jeweils, wenn ein neues gültiges EtherCAT-Telegramm empfangen worden ist
State	UINT	-	Zustandsanzeige der "EtherCAT State Machine" (siehe auch <u>State, Karteireiter "Online" [▶ 49]</u> )



#### Karteireiter EtherCAT P

Ab TwinCAT 3 Build 4020 verfügt TwinCAT über das Tab "EtherCAT P". Dieses Tab bietet ein Planungstool, um Spannungen, Ströme und Kabellängen des EtherCAT P-Systems zu berechnen. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Tab EtherCAT P wenn kein Device an dem Verteiler-Device angeschlossen ist (A).




Abb. 29: Karteireiter EtherCAT P: Kein Device an Verteiler-Device angeschlossen

Wenn ein Device an dem Verteiler-Device angeschlossen ist (A), können Sie im "EtherCAT P"-Tab des Device den Aderquerschnitt und die Länge des EtherCAT P-Kabels einstellen (siehe nachfolgende Abbildung, B).




Abb. 30: Karteireiter EtherCAT P: Ein Device an Verteiler-Device angeschlossen

Sind drei Devices an den drei Ports des Verteiler-Devices angeschlossen (A), werden diese wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, angezeigt.






Abb. 31: Karteireiter EtherCAT P: Drei Devices am Verteiler-Device angeschlossen

Sie können sich die <u>Topologie Ihres EtherCAT P-Systems [▶ 50]</u> anzeigen lassen.

Wire Gauge

Auswahl der Aderquerschnittsfläche des Kabels welches verwendet werden soll

AWG 22 = 0,34 mm<sup>2</sup> AWG 24 = 0,22 mm<sup>2</sup>



Length (m)

Check EtherCAT P

System Type

Actual Valtage

Actual Voltage (V)

Min Voltage (V)

Load (A)

**Load Type** 

Angabe der Kabellänge die verwendet werden soll

Ist mindestens ein Device an der Steuerung angeschlossen, kann das

angeschlossene EtherCAT P-System geprüft werden. Auflistung der beiden Spannungen: Steuerspannung U<sub>s</sub>, Lastspannung U<sub>P</sub>

Die jeweilige Spannung mit der das System versorgt wird, kann manuell

eingetragen werden. Die Default-Einstellung ist 24,00 V.

Die minimale Spannung wird durch das Device vorgegeben und in der ESI-Datei beschrieben. Nach dieser ist das EtherCAT P-System auszulegen. Diese

Spannung gilt es nicht zu unterschreiten.

Der Gesamtverbrauch der an den Schnittstellen angeschlossenen Sensoren/

Aktoren kann hier angegeben werden, z. B. 100 mA.

An dieser Stelle kann die Charakteristik der Last, welche an die Devices angeschlossen wird, ausgewählt werden. Welche der drei Auswahlmöglichkeiten (Sw Regulator, LDO, Resistor) auf Ihre Last zutrifft, müssen Sie dem

Default-Wert "Sw Regulator" aus.


**Sw Regulator**: Schaltregler, verbrauchen mehr Energie und benötigen deshalb ein effizientes Netzteil.

**LDO**: Low-Drop-Spannungsregler, häufig ist der Energiebedarf klein und die Wärmeabfuhr stellt kein Problem dar Beispiel: Näherungssensor.

zugehörigen Datenblatt entnehmen. Im Zweifelsfall wählen Sie bitte den

Resistor: elektronische, passive Bauteile Beispiel: Relais, Spule





Wenn Sie auf den Button "Check EtherCAT P System" klicken, werden alle Devices die an Ihrem TwinCAT-Baum angefügt sind wie nachfolgend dargestellt aufgelistet.




Abb. 32: Check EtherCAT P System

No.	Automatisch zugewiesene Nummer des Device entsprechend seiner Position im EtherCAT P-Strang.
Name	Bezeichnung des Device in TwinCAT.
Previous	Nummer des vorhergehenden Device im EtherCAT P-Strang und der verwendete Ausgangsport (Buchstabe).
Us (V), Up (V)	Versorgungsspannungen, die am Eingang eines Device anliegen. Für Device No. 1 können die Spannungen manuell eingetragen werden.
Sum Is(A), Sum Ip(A)	Summenströme der Versorgungsspannungen am Eingang des jeweiligen Device.
Us Load, Up Load	Tragen Sie hier die Gesamt-Last an den IO-Ports des Device ein. Die Einheit dieser Werte wird durch die Auswahl von "Us Load Type" und "Up Load Type" festgelegt.
Us Load Type, Up Load Type	Wählen Sie hier die <u>Charakteristik der Lasten [▶ 46]</u> , die an den IO-Ports des Device angeschlossen sind.
Cable Length (m)	Tragen Sie hier die die Länge des EtherCAT P-Kabels ein, das am Eingang des Device angeschlossen ist.
Wire Gauge	Wählen Sie hier den Aderquerschnitt des EtherCAT P-Kabels, das am Eingang des Device angeschlossen ist.
	• AWG 22 = 0,34 mm <sup>2</sup>
	• AWG 24 = 0,22 mm <sup>2</sup>



#### Anwendungsbeispiel mit Problemfall und Problembehebung

In der nachfolgenden Abbildung weist die Planung des EtherCAT P-Systems kein Problem auf. Alle Spannungen in der Spalte "Supply Voltage (V)" sind grün hinterlegt.




Abb. 33: Check EtherCAT P System ohne Fehler

In der nachfolgenden Abbildung weist die Planung einen Fehler auf. "Up (V)" der Box 5 unterschreitet 20,4 V. Das entsprechende Feld ist rot hinterlegt. Der Fehler tritt auf, da längere Kabel verwendet (einstellbar in "Cable Length (m)") und zudem AWG 24 anstatt AWG 22 Kabel (einstellbar in "Wire Gauge") verwendet werden.




Abb. 34: Check EtherCAT P System Fehlerfall

Es bieten sich die folgenden drei Möglichkeiten das System anzupassen, damit kein Fehler auftritt:

- Eine höhere Spannung einspeisen: Es sind max. 28.8 V möglich
- Ein EtherCAT P-Kabel mit einer größeren Aderquerschnittsfläche verwenden (AWG 22 anstatt AWG 24)
- · Spannung neu einspeisen



#### State, Karteireiter "Online"

Zeigt den Online-Status der Klemme an.




Abb. 35: State, Karteireiter "Online"

Wert	Beschreibung
0x1	Slave in 'INIT' state
0x2	Slave in 'PREOP' state
0x3	Slave in 'BOOT' state
0x4	Slave in 'SAFEOP' state
0x8	Slave in 'OP' state
0x001_	Slave signals error
0x002_	Invalid vendorld, productCode read
0x004_	Initialization error occurred
0x010_	Slave not present
0x020_	Slave signals link error
0x040_	Slave signals missing link
0x080_	Slave signals unexpected link
0x100_	Communication port A
0x200_	Communication port B
0x400_	Communication port C
0x800	Communication port D



#### **Topologie des EtherCAT P-Systems**

Sie können sich die Topologie Ihres EtherCAT P-Systems, wie in der nachfolgenden Abbildung beschrieben, anschauen:

- 1. Klicken Sie im "Solution Explorer" auf "Device 1 (EtherCAT)"
- 2. Klicken Sie auf den Karteireiter "EtherCAT"
- 3. Klicken Sie auf den Button "Topology"
- ⇒ Die Topologie Ihres EtherCAT P-Systems wird angezeigt.




Abb. 36: Beispiel: Drei Devices sind an den drei Ports des Verteiler-Devices angeschlossen.



## 6 Fehlerbehandlung und Diagnose

### 6.1 Diagnose-LED



Abb. 37: EK1300 - LEDs

#### LEDs zur Feldbus-Diagnose

LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
X1 L/A grün		aus	-	keine Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P-Modul
		an	link	Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P-Modul
		blinkt	active	Kommunikation mit vorhergehenden EtherCAT P-Modul
X2 L/A	grün	aus	-	keine Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P-Modul
		an	link	Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P-Modul
		blinkt	active	Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT P-Modul
L/A E-Bus	grün	aus	-	keine Verbindung interner E-Bus
		an	linked	Verbindung interner E-Bus (E-Bus wird von der vorhergehenden Klemme weiter gereicht)
		blinkt	active	Verbindung/ Kommunikation interner E-Bus (E-Bus wird von der vorhergehenden Klemme weiter gereicht)

#### **LEDs zur Power-Supply-Diagnose**

LED		Anzeige	Beschreibung	
U <sub>s</sub> 24V grün		aus	System- und Sensorversorgung U <sub>s</sub> nicht vorhanden	
		an	System- und Sensorversorgung U <sub>s</sub> vorhanden	
U <sub>P</sub> 24V grün		aus	Peripheriespannung für Aktoren U <sub>P</sub> nicht vorhanden	
		an	Peripheriespannung für Aktoren U <sub>P</sub> vorhanden	
Diag U <sub>s</sub>	rot	aus	System- und Sensorversorgung U <sub>s</sub> >= 20,4 V, kein Überlast-/Kurzschlussfall	
		an	System- und Sensorversorgung $U_s$ < 20,4 V oder Überlast-/Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)	
Diag U <sub>P</sub>	rot	aus	Peripheriespannung für Aktoren U <sub>P</sub> >= 20,4 V, kein Überlast-/Kurzschlussfall	
		an	Peripheriespannung für Aktoren U <sub>P</sub> < 20,4 V oder Überlast/Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)	

#### **LED Diagnose EtherCAT State Machine**

LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
Run	grün	aus	INIT	EtherCAT P-Modul ist im Status Init
		blinkt schnell	PREOP	EtherCAT P-Modul ist im Status Pre-Operational
		blinkt langsam	SAFEOP	EtherCAT P-Modul ist im Status Safe-Operational
		an	OP	EtherCAT P-Modul ist im Status Operational



### 7 Anhang

### 7.1 EtherCAT AL Status Codes

Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

### 7.2 Firmware Kompatibilität

Der EK1300 verfügt über keine Firmware.



### 7.3 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

#### Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: www.beckhoff.com

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

#### **Support**

Der Beckhoff Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- · Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49 5246 963 157

E-Mail: support@beckhoff.com
Internet: www.beckhoff.com/support

#### **Service**

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- · Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: +49 5246 963 460

E-Mail: service@beckhoff.com

Internet: www.beckhoff.com/service

#### **Unternehmenszentrale Deutschland**

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon: +49 5246 963 0

E-Mail: info@beckhoff.com
Internet: www.beckhoff.com



Mehr Informationen: www.beckhoff.com/EK1300

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

